

**Accessori
MEHA KP SW M-D-SPX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Filo flessibile e rigido con isolamento in PVC, Teflon (PTFE) e silicone
- Nessun danneggiamento del filo grazie alle lame speciali
- I singoli fili non si allargano
- Gli inserti lame sono facilmente sostituibili
- Tutti gli inserti entrano in una custodia
- Le barre di guida nella cassetta lame facilitano il corretto posizionamento del filo nell'utensile

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | MEHA KP SW M-D-SPX |
| Nr.Cat. | 9003640000 |
| Versione | Accessori, Set di lame, Conduttore con isolamenti speciali, 7mm |
| GTIN (EAN) | 4008190020507 |
| CPZ | 1 Pezzo |

**Accessori
MEHA KP SW M-D-SPX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza | 26 mm | Larghezza (pollici) | 1,024 inch |
| Posizione verticale | 11,5 mm | Altezza (pollici) | 0,453 inch |
| Profondità | 16 mm | Profondità (pollici) | 0,63 inch |
| Peso | 13 g | Peso netto | 3,68 g |

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Utensili di spellatura

| | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------|
| Colori | Nero | Diametro del conduttore min. | 1 mm |
| Diametro del conduttore, max. | 1,21 mm | Lunghezza di spellatura max. | 7 mm |
| Lunghezza di spellatura min. | 3 mm | Tipo di cavo | Conduttore con isolamenti speciali |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001509 | ETIM 4.0 | EC000163 |
| ETIM 5.0 | EC000163 | ETIM 6.0 | EC001509 |
| UNSPSC | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 21-04-91-14 | eClass 7.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 8.1 | 21-04-91-14 | eClass 9.0 | 21-04-92-37 |
| eClass 9.1 | 21-04-48-90 | | |

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)