


Nyestriasztó autóba

Cikkszám 78405



Használati útmutató

A TERMÉK RAJZA



MARDER-FREI AUTO

Zum Anschluss an die Autobatterie



Használati útmutató

Cikkszám: 78405

Állapot: 18/03

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Fordítson időt rá, és figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Vegye figyelembe a benne ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Őrizze meg a használati útmutatót, és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örülénk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat

A nyestrisztó 12 kHz frekvenciájú hangjeleket bocsát ki 15 másodperces időközökben 15 másodperces szünetekkel. Ezt az ultramagas frekvenciát a nyestek zavarónak és kellemetlennek érzik, úgyhogy elkerülik az adott gépkocsit. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! A szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása, és/vagy a nem megengedett átalakítás miatt keletkezett anyagi károkra vagy azok következményeire a gyártó nem vállal felelősséget, és a garanciára vonatkozó igény is megszűnik.

Megjegyzés: Az éppen a készülék közelében lévő állatok reakciója a készülékekre igen változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tanácsai tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állat elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

2. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A készüléket csak az előírt feszültségről működtesse.
- Ezt a készüléket a 8 évnél idősebb gyerekek, és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos személyek vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Az esetleges javításokhoz a komolyabb károk megelőzése érdekében mindig eredeti alkatrészeket használjon.
- A készülékre csatlakozó bekötő- és feszültséget vezető kábeleket vizsgálja meg, hogy nincs-e rajtuk törési hely. Hiba megállapításánál vagy látható kár esetén nem szabad a készüléket üzembe helyezni.
- Javítást vagy más munkát, például biztosítékcserét csak szakképzett személlyel végeztesen.
- Vegye figyelembe, hogy a kezelési és csatlakoztatási hibák a Gardigo hatáskörén kívül esnek, ezért a belőlük eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
- A készüléknek a tervezett helyre való beszerelése előtt meg kell vizsgálni, hogy megfelel-e az alkalmazási helyhez szükséges feltételeknek.

3. Üzembe helyezés

A nyestriasztó készüléket lemezcsavarokkal vagy kábelkötözőkkel rögzítse a motortérben a karosszériához. Az akkumulátorhoz úgy vezesse a csatlakozókábelt, hogy ne kerüljön érintkezésbe mozgó vagy forró alkatrészekkel(pl. ventilátor, kipufogókönyök). A készüléket helyezze úgy el a motortérben, hogy a hangja egyenletesen oszoljon el, és ne nyeljük el hangcsillapító paplanok.



Figyelem! A készülék beszerelésével bízzon meg egy szakembert.

4. Elektromos csatlakoztatás

A készüléket közvetlenül az autóakkumulátorra kell csatlakoztatni. A fekete kábelt a pozitív pólusra, míg a barnát a negatív pólusra kell kötni. A szürke kábelt az autóakkumulátor 15. kapcsára (gyújtáskulcs, autórádió) kell kötni. Ily módon

a készülék automatikusan bekapcsolódik, amikor a gyújtást lekapcsoljuk, és automatikusan kikapcsolódik, amikor a gyújtást bekapcsoljuk.

Ha járművében CAN-buszrendszer van, szerelje be a szürke kábelt a biztosíték elé a biztosítéktábla 15. kapcsára. Ha nem biztos abban, hogy hol található a járművön a 15. kapocs, olvassa el a jármű használati útmutatóját, vagy forduljon szakemberhez.

Megjegyzés: Ha gépkocsija hosszabb időn át használaton kívül lesz, akkor erre az időre bontsa le a készülék csatlakozását.

5. Tanácsok a beszereléshez

Amennyiben az Ön autóját egy nyest korábban már meglátogatta, nagyon valószínű, hogy az állat egyúttal hátra is hagyta a szagjelét. Ezeket a szagokat feltétlenül távolítsa el a nyestriasztó készülék beszerelése előtt, mivel más nyestek akár egy harapdálás ellen védett motortérbe is behatolhatnak. Erre a legjobb megoldás egy nagyon alapos motormosás. Az állatok gyakran a gépkocsi alatt hagyják szagjeleiket, pl. egy parkolóhelyen. Ajánlatos ezért nyomaikat felmosószerrel és padlókefével eltávolítani, hogy ne maradjon oka annak, hogy a nyestek meg akarják védeni területüket.

6. Műszaki adatok

- **Frekvencia:** 12 kHz +/- 10 %
- **Hangnyomás:** kb. 85 dB
- **Csatlakozóvezeték:** kb. 50 cm
- **Finombiztosíték:** 200 mA, külső
- **Áramerősség:** kb. 7 mA
- **Áramfelvétel:** kb. 0,1 mA
- **Feszültség:** 12 V DC
- **Lesugárzási szög:** kb. 160°

7. Általános tudnivalók

- A CE-megfelelőség igazolva van. A megfelelő dokumentumok nálunk vannak letétben, és itt megtekinthetők.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.

- Figyelembe kell venni, hogy az olyan kezelési- vagy csatlakoztatási hibák vagy károk, amik a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódnak, a Gardigo hatáskörén kívül esnek és az ebből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosítani vagy javítani próbálják, módosítják a kapcsolását vagy más alkatrészeket használnak hozzá, valamint hibás kezelésből, gondatlan bánásmódból vagy visszaélésből adódó károk és következményes károk esetén. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.
- Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne használjon erős tisztító- vagy oldószert.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

A Gardigo csapat



Elektromos- és elektronikus készülékek nem távolíthatók el a háztartási hulladékkal együtt.

A jelen készüléket élettartama végén nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt eltávolítani, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén kell újrahasznosítás céljából leadni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. A nyersanyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Lakóhelye önkormányzatánál érdeklődhet afelől, hogy hol található megfelelő hulladékgyűjtő helyet.