

**Utensile di compressione  
CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Pinze crimpatrici per giunti isolati**

capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie,  
connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CTI 6
Nr.Cat.	<a href="#">9006120000</a>
Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0,5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
GTIN (EAN)	4008190044527
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### Utensile di compressione CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Peso	730 g	Peso netto	595,3 g

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Dati tecnici

Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------	--

### Dati utensile di crimpatura

Profilo di crimpatura 1, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
Sezione del terminale, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura 1, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione del terminale, max.	6 mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura 2, min.	1,1 mm <sup>2</sup>
Profilo di crimpatura 2, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura 3, min.	2,6 mm <sup>2</sup>
Profilo di crimpatura 3, max.	6 mm <sup>2</sup>		

### Descrizione contatto

Tipo di contatto	Giunti isolati	Area di crimpatura , min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , max.	6 mm <sup>2</sup>		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

### Approvazioni

Omologazioni



### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**Foglio dati**

**Utensile di compressione  
CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**

