

Használati útmutató

USB-C™/A 3.0 - kettős HDMI (4K/Full HD) adapter

Rend. sz.: 2359416

1 Rendeltetés szerű használat

A termék egy USB-C™/USB-A - kettős HDMI adapter. Kompatibilis Windows®- és Mac operációs rendszerekkel.
A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.
Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.
Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.
A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.
Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.
Az összes előforduló cégnév és készüléknév a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.
A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye

2 A csomag tartalma

- Termék
- Használati útmutató

3 A termékkel kapcsolatos legfrissebb információk

Tölts le az aktuális használati útmutatót a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkennelje be a QR-kód ábráját. Kövesse a honlapon megjelenő útmutatót.

4 A szimbólumok jelentése



A háromszögben található felkiáltójel szimbólum a dokumentumban található fontos információkra utal. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

5 Biztonsági tudnivalók



Gondosan olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra. Az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalók és információk figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerre válhat kisgyermekek számára.
- Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.


5.2 Kezelés

- Ha már nem biztonságos a készülék működtetése, vonja ki azt a használatból, és védje meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a készülék működésével, biztonságos használatával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

6 Áttekintés



1 Kimenet: HDMI Ultra HD
Bemenet: 1x
3 USB-A

2 Kimenet: HDMI Full HD
Bemenet: USB-C™

7 A meghajtó telepítése

Megjegyzés:

Windows® 10 felhasználók: A meghajtó automatikusan települ, miután a terméket a számítógéphez csatlakoztatják. Amennyiben nem, úgy végezze el az alábbi lépéseket.

Tölts le a meghajtót és telepítse, még mielőtt a terméket a számítógéphez csatlakoztatja.

- Letöltéshez a következő címet keresse fel:
<https://www.siliconmotion.com/chs/download/3Xtf/a/index.html>.
- Válassza ki azt a letöltési linket, ami az Ön számítógépe operációs rendszerének megfelel.
- Csomagolja ki a mappát és nyissa meg a fájlt a telepítés megkezdéséhez.
- Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat és végezze el a telepítést.

8 Csatlakoztatás

- Csatlakoztassa a kábel egyik végét a számítógépe USB-C™ csatlakozójához.
- Csatlakoztassa a másik végét egy HDMI kijelző bemenetéhez.

→ Különböző kijelzőket csatlakoztathat (Windows® ≤8, MacOS ≤6). Például: Egy 1 bemenetes - 4 kimenetes USB hubot csatlakoztathat 4 x kijelző adapterhez (nem szállítjuk vele).

9 A kijelző mód beállítások

9.1 Windows®

- Kattintson jobb gombbal az asztalon > Képernyőbeállítások > Kijelző (válassza az 1. vagy 2. monitort) > görgessen a „Több kijelző” elemhez.
 - A legördülő menüből válassza a „Duplikálás” vagy a „Kiterjesztés” lehetőséget.
- Billentyűparancs: Windows gomb + P > Válassza a "Duplikálás" vagy "Kiterjesztés" lehetőséget.

9.2 MacOS

- Rendszerbeállítások > Kijelzők > Válassza a "Tükrözés" vagy "Kiterjesztés" lehetőséget.
- (Ha biztonsági figyelmeztetés jelenik meg) Rendszerbeállítások > Biztonság és adatvédelem > Megnyitás mindenképpen.

10 Tisztítás és karbantartás

- Ezután válassza le a terméket az összes periféria eszköztől.
- A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát.

MEGJEGYZÉS! Ne használjon agresszív tisztítószerket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.

11. Hulladékkezelés



A használt elektronikus készülékek újrahasznosíthatók, ezért nem valók a háztartási hulladékba. A használt készülékeket élettartamuk végén a vonatkozó törvényeknek megfelelően adja le a hulladékgyűjtésbe.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

12 Műszaki adatok

a) Általános információk

Aramfogyasztás.....	2 W
Memória	DDR3: 2x (64 MB x 16 bit), Flash: 128 kb
USB verzió	3.0 (max. 5 Gb/s)
USB csatlakozó.....	Typ-C™, Typ-A (adapter)
HDMI kábel	1.4 vagy magasabb
HDMI kimenetek	1x HDMI (max. 1920 x 1080 60 Hz) = 1080p (Full HD) 1x HDMI (max. 3840 x 2160 30 Hz) = 4K (Ultra HD)
Kijelzőbeállítás	tükrözés, kiterjesztés
Működési feltételek	0°C ... +40°C, 10 – 90 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek	-10 °C ... +70 °C, 10 – 90 % rF (nem kondenzálódó)
A vezeték hossza	150 mm
Méret (Sz x Ma x Mé).....	100 x 50 x 15 mm
Súly.....	70 g

b) Rendszerkövetelmények

Operációs rendszerek	Windows® 7 vagy magasabb, Mac OSX 10 vagy magasabb
CPU	Core i5 vagy magasabb
RAM munkamemória.....	min. 4 GB

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92244 Hirschau kiadánya (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2359416_V1_0521_dh_mh_de