



TOOLCRAFT Használati útmutató

Kisfeszültségű búvárszivattyú

Rend. sz.: 2386382 (12 V, 2 A, 720 l/h)

Rend. sz.: 2386383 (12 V, 4 A, 960 l/h)

Rendeltetés szerű használat

Ez a termék egy kisfeszültségű búvárszivattyú lakókocsik, mobilházak és csónakok vízellátására. A terméket kizárólag édesvízzel való használatra tervezték.

MEGJEGYZÉS!

- A készülék és annak háza az IPX8 érintésvédelmi osztályba tartoznak.
- A készülék vízállóan le van zárva, és víz alatti üzemre készült.
- A terméket mindig a vízfelszín alatt kell működtetni, és nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni.
- Gondosan olvassa végig az ebben a használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket az előbbiekből leirtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat. Figyelmesen olvassa át és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és terméknevezek a mindenkor tulajdonos végjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Szivattyú
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Tölts le a legfrissebb használati útmutatókat, ezt a linket adja meg: www.conrad.com/downloads honlapról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlap útmutatásait.



A szimbólumok jelentése

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A termék a III. érintésvédelmi osztály szerint készült.

A nyíl szimbólum különleges információkra és javaslatokra hívja fel a figyelmet.

Biztonsági tudnivalók

Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. Az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági előírások és tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen felül ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk

- A termék nem játékszer. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a terméket a rendkívüli hőmérséklettől, az erős rázkódástól, magas páratartalomtól, oldószerektől, valamint éghető gázoktól és gőzöktől.

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor vonja ki a használatból, és akadályozza meg, hogy azt valaki véletlenül ismét használatba vehesse. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék

- szemmel látható sérülést szenvedett,
- már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
- hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.

- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. Lökések, ütések vagy akár a csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkálatokat kizárólag szakemberrel, vagy hivatalos szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.


b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be a termékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati utasításait is.

Csatlakozó

! FONTOS!

- A termék bemeneti feszültségének 12V-nak kell lennie.
 - A 14V-nál magasabb feszültségek visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a termékben.
 - A 12V-nál alacsonyabb feszültségek jelentősen csökkenthetik a termék teljesítményét.
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról bármilyen elektromos részegység csatlakoztatása vagy a karbantartási munkálatok megkezdése előtt.
- Soha ne dugja be az ujját vagy más idegen testet a szivattyúmeghajtó kerék bemenetén.



- Feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra:
 - A barna vezeték csatlakoztassa a plusz pólushoz (+).
 - A kék vezeték csatlakoztassa a mínusz pólushoz (-).
- Fordított polaritás esetén a szivattyú meghajtó kereke visszafelé forog, ami rontja a szállítási teljesítményt.
- A termék közvetlenül egy akkura vagy egyenáramú transzformátorra csatlakoztatható.
- A termék működtetéséhez billenőkapcsolót, nyomógombos kapcsolót vagy nyomógombot használhat.
- Szükség esetén kombinálhatja a terméket integrált önfelzívó rendszerrel, hogy azonnali vízáramlás biztosítson bemerítéskor.
- A termék használható eldobható szeleppel.

Karbantartás és tárolás

- A készülék az Ön részéről nem igényel karbantartást.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és a műszer hibás működéshez vezethetnek.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezetékeket és csatlakozásokat.

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt készülék hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

	Rend. sz.: 2386382	Rend. sz.: 2386383
Bemenőfeszültség/-áram	12 V/DC, 2 A	12 V/DC, 4 A
Biztosíték	5,4 A	25 A vagy 30 A
Érintésvédelmi osztály	III	
A továbbított folyadék	Édesvíz	
IP védettségi osztály	IPX8	
Szállítási magasság (max.)	6 m	
Merítési mélység (max.)	2 m	
Vezeték hossza	1 m	
Vezeték keresztmetszete	Ø1,02 mm (18 AWG)	
Üzemidő (megszakításokkal)	30 perc	
Folyadék szállítás	720 l/óra	960 l/óra
Szemcseméret (max.)	10 mm	
Tömlőcsatlakozó	Ø12 mm (1/2")	
Működési-/tárolási hőmérséklet	0...+40 °C	
Méreték (Sz x Ma x Mé)	48 x 96 x 40 mm	48 x 106 x 40 mm
Súly	148 g	170 g

! FONTOS!



- A terméket kizárólag édesvízzel való használatra tervezték.
- NE használja sós vízzel, benzinnel, gázolajjal, olajjal vagy bármilyen más veszélyes, maró, maró vagy gyúlékony folyadékkal.

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adatfeldolgozó készülékek történő feldolgozásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utányomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.