



TOOLCRAFT



Használati útmutató

LED-es nagyító lámpa 8 W-os, csíptetős tartóval

Best.-Nr. 2391157

Rendeltetés szerű használat

A termék tárgyról nagyobb kép létrehozására szolgál. A lencse alá 60 db SMD-LED van szerelve, amelyek a megtekintendő tárgyak megvilágítására szolgálnak. A terméket egy megfelelő felületen (pl. asztal, munkapad) rögzíteni kell. A tápellátás a szokásos elektromos hálózati csatlakozójáról történik.

A termék csak beltérben használható, kültéri használata nem megengedett. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat, tönkremehet. A szakszerűtlen kezelés ezenfelül rövidzárlat, tűz, áramütés stb. kialakulását is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a használati útmutatót. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és terméknév a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- LED-es nagyító lámpa
- Kezelési utasítás
- Csíptetős tartó

A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatót, amit ezen a linken érhet el: www.conrad.com/download weblapról, vagy szkennelje be a képen látható QR-kódot. Kövesse a weboldal útmutatásait. A termék használati útmutatója is letölthető erről a linkről.



A szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegető veszély, például áramütés által.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A nyíl szimbólummal jelölve Ön különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és különösen a biztonsági tudnivalókat tartsa be! Az ebben a használati útmutatóban ismertetett biztonsági előírások és a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért, vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

- A termék nem játék. Tartsa távol a kisgyermekektől és a háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, a közvetlen napfénytől, az erős rázkódásoktól, a magas páratartalomtól, a nedvességtől, az éghető gázoktól, gőzöktől és az oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Takarja le mindig a lencsét a pattintható fedéllel, ha nem használja. Egyébként napsugárzás esetén gyulladás veszély áll fenn, mivel a lencse gyújtóüveggé válhat.
- Ne nyúljon a lencséhez az ujjával (különösen nem a körmével) vagy éles/hegyes tárgyakkal.

• Soha ne tekintsen a lencsével közvetlenül világos fényforrásokba. Ezzel veszélyezteteti a szemét!

• Figyelmeztetés a LED-lámpával kapcsolatban:

- Ne nézzen bele a LED-fénysugárba!
- Ne nézze a LED-et közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!
- Ne irányozza a fénysugarat tükörre, vagy más visszaverő felületre.
- Ne irányozza a fénysugarat személyekre vagy állatokra. A fénysugárzás károsíthatja a szemet és a bőrt.
- A fénysugarat lehetőség szerint ne szemmagasságban vezesse.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.
- A hálózati csatlakozóját legyen a termék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a csatlakozójából, hanem az erre kialakított fogófelületnél fogja meg.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati dugót a dugaljából.
- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából.
- A hálózati kábel ne nyomódjon szét, ne törjön meg, ne sértsék meg éles szélek, és egyéb módon sem érje mechanikai terhelés. Óvja az elektromos vezetékét a nagy hőség vagy nagy hideg által okozott termikus igénybevételtől. Ne módosítsa az elektromos kábelt. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel károsodhat. A sérült hálózati kábel halálos áramütést okozhat.
- Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. Először is áramtalanítsa a konnektort, amihez a kábel csatlakozik (pl. majd óvatosan húzza ki a dugót a konnektorból. Semmi esetre ne használja a terméket sérült elektromos vezetékkel.
- A balesetek elkerülése végett a sérült hálózati kábelt csak a gyártó, vagy egy általa meghatalmazott szakműhely, egy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki a veszélyeztetés elkerülése érdekében.
- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Amikor hideg helyről meleg helyiségbe viszi a készüléket, soha ne használja azonnal. Ugyanis az ilyenkor lecsapódó kondenzvíz akár tönkre is teheti a készüléket. A termék csatlakoztatása és bekapcsolása előtt hagyja, hogy a termék felmelegedjen a környezeti hőmérsékletre. Adott esetben ez több óráig eltarthat.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölé vagy mellé. Életveszélyes áramütés lehetséges áll fenn!
- A csíptetős tartót kizárólag egy vízszintes, egyenes, stabil felületen rögzítse.
- Ne erősítsen tárgyakat (pl. dekorációs anyagot) a készülékre.
- Ne állítsa a készüléket gyúlékony anyagok közelébe (pl. függönyök, dekorációs anyagok stb.). Vigyázzon arra, hogy a léghuzat semmilyen tárgyat (pl. függőnyt) ne vigyen neki a lámpának, vagy ne kerüljön a közelébe. Ellenkező esetben tűzveszély áll fenn!
- Ipari alkalmazás esetén tartsa be az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is!
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságos használatával vagy az elektromos hálózatra való csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha lenne még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

Összeszerelés

- Rögzítse a csíptetős tartót egy erre alkalmas felületre (pl. asztalra, munkapadra).
- Forgassa a csavaros szorítót addig, amíg a csíptetős tartó szorosan ül a tartóban, és nem lehet kimozdítani.
- Dugja be a nagyító lámpa lábát a csíptetős tartóba.
- Rögzítse a világitótest fejét a szárnyas csavarral, miután azt a kívánt helyzetbe beállította.

Üzembe helyezés

- Csatlakoztassa a hálózati dugót egy szokványos háztartási dugaszoló aljzatba.
- Pattintsa a fedelet felfelé.
- Kapcsolja be a terméket (a be-/kikapcsoló I állásban legyen).
- Használat után kapcsolja ki a terméket (be- és kikapcsoló O állásban) és hajtja a fedelet lefelé.

Ápolás és tisztítás

a) Általános információk

- Tisztítás előtt mindig válassza le a műszert az elektromos hálózatról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más vegyi oldatot, mivel ezek károsíthatják a tartószerkezetet, vagy akár a polc helyes működését is hátrányosan befolyásolhatják.
- A termék nem igényel karbantartást, ezért soha ne szedje szét. Karbantartást vagy javítást csak szakszerviz végezhet.
- A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölkendőt.
- A tisztításnál ne nyomja túlzottan a lencsét vagy a házat, nehogy karcosodásos nyomok keletkezzenek.
- A LED-ek fixen be vannak építve és nem cserélhetők.

b) Lencse

- Forgassa a bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányban.



- Vegye le a bajonettzárat.



- Vegye ki a lencsét.



- A lencse tisztításához egy lencse- vagy szemüvegtisztító törölt használjon. Alternatívaként használhat egy száraz, tiszta, puha és nem szőszölő kendőt vagy egy porecsetet. Erős elszennyeződésnél a kendőt langyos vízzel enyhén be lehet nedvesíteni.
- Ha a lencsét tisztítószerezrel tisztítja, ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne cseppenjen közvetlenül a lencsére. A tisztítószert mindig először a tisztítókendőre cseppentse.
- Tisztítás után helyezze vissza a lencsét. Forgassa a bajonettzárat az óramutató járásával egyezően, a lencse helyzetének biztosítására. A zárak hallhatóan be kell pattannia.

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A termék élettartama végén gondoskodjon a készülék hatályos törvényi szabályozás szerinti hulladékkezeléséről. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség.....	220 - 240 V/AC, 50 Hz
Teljesítményfelvétel:8 W	
Fényforrás	60 db 0,2 W SMD-LED
Élettartam.....	25000 óra
Fényáram.....	650 lm
Színhőmérséklet.....	6500 K (hidegfehér)
Lencse méret.....	Ø 127 mm (122 mm látható)
Nagyítási tényező.....	3x
A csíptető nyílása.....	max. 50 mm
Védettség.....	IP20
Üzemi feltételek.....	-5 ... +40°C, <95 % rel. nedvesség
Tárolási feltételek.....	-10 ... +50 °C, <95 % rel. nedvesség
Méreték (H x Sz x Ma).....	650 x 230 x 820 mm
Súly.....	2,26 kg