



TOOLCRAFT

Használati útmutató

1160 Im LED-es nagyító lámpa asztali csíptetővel

Rend. sz.: 2475773

Rendeltetészerű használat

Ez a lámpa az asztali munkahely megvilágítására szolgál és olyan nagyítólenccsel van ellátva, amely a tárgyak nagyításban történő szemlélését teszi lehetővé. Ehhez a lámpát a csíptető szerkezettel kell egy megfelelő felülethez (pl. asztalaphoz vagy munkapadhoz) rögzíteni.

A készülék kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne használja a szabadban. A készülék nedvességgel való érintkezését, pl. fürdőszobában feltétlenül el kell kerülni.

Balesetvédelmi és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben az eszközt a fentiekől eltérő célra használja, az eszköz károsodhat. A szakszerűtlen használat következtében a fentiekben túl balesetveszély, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés stb. alakulhat ki. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Lámpa
- Hálózati kábel
- Asztali csíptető
- Használati útmutató

A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatót, amit ezen a linken érhet el: www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a honlap útmutatásait.



Jelmagyarázat



A szimbólum a háromszögbe foglalt villám jellel az egészségre káros veszélyekre utal, pl. az áramütésre.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban található fontos információkra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.



A készüléket csak száraz és zárt belső helyiségben szabad felállítani és használni. A készüléket nem érheti víz vagy nedvesség, ilyenkor fennáll az életveszélyes áramütés lehetősége!



A termék megfelel a II-es érintésvédelmi osztály követelményeinek (megerősített vagy kettős szigetelés, védőszigetelés).



A termék közvetlenül felszerelhető nem gyúlékony felületre.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalók és információk figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk

- Ez a termék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemem kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - szállítás közben erős igénybevételnek volt kitéve.



- Bánjon a termékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a terméket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

c) LED-fényforrás

- Figyelmeztetés a LED-lámpával kapcsolatban:
 - Ne nézzen bele közvetlenül a LED fénybe!
 - Se közvetlenül, se optikai eszközökkel ne nézzen a fénysugárba!

d) Elektromos biztonság

- Ne öntsön ki folyadékot az elektromos készülékek felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha ennek ellenére folyadék vagy idegen test kerül a készülék belsejébe, kapcsolja ki a hozzá tartozó hálózati csatlakozóját (pl. az áramvédő kapcsoló lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Helyezze üzemem kívül a terméket, és forduljon szakemberhez.
- Ne kezdje el azonnal használni a terméket, amikor hideg helyről meleg helyiségbe vitte be. Az ilyenkor lecsapódó pára javíthatatlan károkat okozhat a készülékben. A hálózati tápegységénél fennáll az életveszélyes áramütés lehetősége!
- Mielőtt a készüléket újra üzembe helyezné, várja meg, amíg felmelegszik a szobahőmérsékletre. A körülményektől függően ez több óráig tarthat.


e) A készülék elektromos vezetéke

- A hálózati csatlakozóját legyen a termék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A hálózati dugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a konnektorból. A dugót mindig az arra szolgáló fogófelületen fogja.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozójából.
- Zivatar idején a biztonság érdekében mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaljából.
- Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csipődjön be, ne törjön meg, ne sérülhessen meg éles peremek által és mechanikus igénybevételnek se legyen kitéve. Kerülje a hálózati kábel túlzott termikus terhelését nagy hő vagy nagy hideg által. Ne végezzen rajta módosítást. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel károsodhat. Egy sérült hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.
- Ha a hálózati kábel sérülés látható, ne érintse meg. Először is aramtalanítsa a konnektort, amihez a kábel csatlakozik (pl. majd óvatosan húzza ki a dugót a konnektorból. Ne vegyen használatba olyan készüléket, amelynek sérült az elektromos hálózati vezetéke.
- A balesetveszély megelőzése érdekében a sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakmühely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki.
- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.

f) Személyek és a készülék biztonsága

- A lámpa nagyítóján keresztül soha ne nézzen bele közvetlenül az olyan erősen világító fényforrások fényébe, mint a LED lámpák vagy a lézer fénye. Amennyiben ezt figyelmen kívül hagyja, megsérülhet a szeme.
- Amikor nem használja a lámpát, akkor az üveglencsét mindig olyan szögben fordítsa el, hogy azt a nap fénye közvetlenül ne érje. Ha az erős napfény belekerül a nagyító lencséjébe, akkor az egy pontra fókuszálja a nap sugarait, amivel tüzet idézhet elő.
- Ne erősítsen tárgyakat (pl. se erősítsen a készülékhez vagy a készülékre.
- Ne tegye a terméket könnyen gyulladó anyagok közelébe függöny, dekorációs textília stb.), mivel egyébként tűzveszély keletkezhet!
- Ipari létesítményekben mindig figyelembe kell venni az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és üzemeltető anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési rendszabályait!
- Iskolákban, tanműhelyekben, hobbi- és barkácsműhelyekben az elektromos készülékek használatát szakképzett személynek kell felügyelnie.
- Az alsó kar (6) és a felső kar (7) rugós terhelésű. Ügyeljen arra, hogy ne csípje be ujjait vagy kezét a termék kicsomagolása és beállítása közben.

Kezelőelemek



- 1 Szorítócsavar
- 2 Csíptető szerkezet
- 3 Csíptető foglalat
- 4 A lámpa rögzítőcsapja
- 5 Hálózati kábel (nincs ábrázolva)
- 6 Alsó kar
- 7 Felső kar
- 8 Lámpafej reteszelő
- 9 A nagyító üveg
- 10 Nagyító üveg
- 11 A lámpa kezelőfelülete
- 12 LED-es gyűrű

Összeszerelés



Ne nagy erővel húzza meg a rögzítő csavart (1), mert akkor megsérülhet a talp csíptetője (2) és az a felület, ahová Ön a lámpát helyezte.

Vigyázzon arra, hogy az a felület (asztal), amire Ön az asztali csíptetőt rögzíti, párhuzamos éllel rendelkezzen. Tilos az asztali csíptetőt ferdén lefutó vagy csúcsban végződő asztallapra rögzíteni.

Győződjön meg róla, hogy a lámpa szilárdan van rögzítve, mielőtt elengedi.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csíptető szerkezet (2) szorítófogóinak nyomokat vagy karcolásokat hagyhatnak az érzékeny felületeken.

a) A csíptető rögzítése

- Csavarja ki először a szorítócsavart (1).
- Most csúsztassa a csíptetőt egy vízszintes felületre.
- Ezután húzza meg újra a szorítócsavart (1).

b) A lámpa csatlakoztatása a bázishoz

- Dugja be a lámpa rögzítő csapjait (4) a bázis foglalatba (3).
- Gondosan ellenőrizze, hogy a csatlakozás biztonságos-e, mielőtt felengedi a lámpát.

A készülék kezelése



A túl gyakori beállítás vagy túlzott erő kifejtése károsíthatja a terméket.

Tartsa fixen a csíptető szerkezetet (2) a beállítás elvégzésekor, nehogy leessen a lámpa.

- Először csatlakoztassa a hálózati kábelt (5) egy megfelelő dugaljba.
- Ezután lazítsa meg a lámpafej reteszelését (8).
- Ekkor állítsa a lámpafejet a kívánt helyzetbe.
- Ezután ismét húzza meg a lámpafej reteszelését (8).

a) A lámpa kezelőelemei

Nyomógomb	Funkció
	Be-/kikapcsolás.
	A fényerő növelése.
	A fényerő csökkentése.

b) A nagyító üveg eltávolítása/cseréje



A nagyító eltávolítása vagy cseréje előtt mindig húzza ki a lámpát a konnektorból.



A sérülések elkerülése érdekében mindig ellenőrizze, hogy a nagyító üveg zárógyűrűje (9) megfelelően rögzítve van-e, és hogy a nagyító üveget (10) megfelelő helyzetben tartja.

- A nagyító üveg (10) kioldásához először a hozzá tartozó zárógyűrűt (9) az óramutató járásával ellentétes irányba kell elforgatni.
- Most óvatosan távolítsa el a nagyító üveget (10).
- Ezután forgassa el a zárógyűrűt (9) az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a nagyító üveget (10) ismét biztonságosan rögzítse.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítási munkálatok előtt mindig válassza le a terméket a tápellátásról.
- A ráakódott szennyeződés darabkáját légfúvóval vagy hasonló eszközzel távolítsa el.
- A nagyító üvegének tisztításához különösen jól használható a szemüveg törülközője. Alternatív megoldásként használhat száraz, tiszta, puha és szőszmentes rongyot vagy porkefét. Erősebb szennyeződés esetén langyos vízzel enyhén

megnedvesítheti a ruhát.

- A nagyító tisztításakor ne vigye fel a tisztítószert közvetlenül az üvegre. A tisztítószert mindig először közvetlenül a ruhára vigye fel.
- Kerülje a körülményes tisztítási és takarítási munkálatokat és ne fejtse ki túlzott nyomást a házra és a nagyító üvegre.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyi oldatot, mivel ezek megsérthetik a készülék ház burkolatát, ill. ronthatnak a készülék működési feltételein.

Hulladékkezelés



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt készülék hulladékkezeléséhez be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket. Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség..... 220 – 240 V/AC, max. 12 W

Érintésvédelmi osztály.....II

Lencse anyaga..... Üveg

Lencse méret..... ø178 mm

Nagyítási tényező..... 1,75-szoros

LED..... 72 db (SMD)

A LED-ek színhőmérséklete..... 6500 K (hidegfehér)

Fényáram..... kb. 1160 lm

A LED-ek élettartama..... 20000 óra

Csíptetők nyitási szélessége 4 – 65 mm

Üzemi-/tárolási feltételek..... -10 ... +40 °C, 0 – 85 %

relatív légnedvesség (nem kondenzálódó)

Méret (Sz x Ma x Mé)..... ca. 26 x 120 x 4,6 cm

Kábelhossz..... kb. 1,6 m

Súly..... 3 kg