



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

2000 Watt-os fűtőventilátor

SHX16HL2000



**SZÍVBŐL GRATULÁLUNK! KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ SHX
TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA.**



Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmi
használatra alkalmas.



TARTALOMJEGYZÉK



MIELŐTT HOZZÁKEZDENE A SZERELÉSHEZ, ÜZEMBEHELYEZÉSHEZ, HASZNÁLATHOZ VAGY KARBANTARTÁSHOZ, FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. ÓVJA MAGÁT ÉS MÁSOKAT IS AZZAL, HOGY FIGYELEMBE VESZI A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT. AZ UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ ÉS/VAGY ANYAGI KÁRHOZ ÉS/VAGY A GARANCIÁLIS JOGOK ELVESZTÉSÉHEZ VEZETHET!



Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket **kizárólag háztartások lakóhelyiségeinek fűtésére tervezték**, és tilos egyéb célokra használni.

FONTOS INFORMÁCIÓK A BIZTONSÁGGAL, A SZABVÁNNYAL ÉS AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSSAL KAPCSOLATBAN



1. Ezt a készüléket **kizárólag a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja**. Minden olyan egyéb felhasználás, amelyet a gyártó nem javasol, tűzhez, áramütéshez vagy személyi sérüléshez vezethet.

2. Ezt a készüléket **kizárólag háztartások lakóhelyiségeinek fűtésére tervezték**, és tilos egyéb célokra használni.

3. Távolítsa el a csomagolást, és ellenőrizze, hogy a készülék nincs megsérülve. Ha kételyei vannak, ne kezdje el használni a készüléket, hanem vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

4. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt feltétlenül ellenőrizze, **hogy az áramnem és a hálózati feszültség megegyezik készülékének típustábláján feltüntetett adatokkal**.

5. A hálózati csatlakozóaljzat, amelyhez a készülék csatlakozik, nem lehet hibás vagy kilazult,



alkalmasnak kell lennie az adott terhelésre, és mindenekelőtt megbízható földeléssel kell rendelkeznie.

6. Ne használjon hosszabbító kábelt, mert az túlmelegedhet, és tüzet okozhat.

7. Amennyiben a tápkábel sérült, akkor a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy engedéllyel rendelkező szervíznek ki kell cserélnie. Ne tekerje, és ne törje meg a hálózati kábelt.

8. Tilos a készüléket közvetlenül fali csatlakozóaljzat alatt elhelyezni. Kérdéses esetben ellenőriztesse képesített villanszerelővel lakásának elektromos rendszerét.

9. Semmilyen körülmények között nem megengedett a készülék jellemzőinek átalakítása vagy módosítása. Csak a gyártó által javasolt pótalkatrészeket és tartozékokat használja (ennek figyelmen kívül hagyása a garanciális jogok megszűnéséhez vezethet).

10. Ne használja ezt a fűtőkészüléket, amennyiben rajta a sérülés legcsekélyebb jelét is észleli.

11. A meghibásodott készülék, csatlakozódugó vagy kábel javításával kapcsolatban mindig és kizárólag a gyártó által felhatalmazott vevőszolgálathoz forduljon.



12. A készüléket kizárólag felnőttek használhatják.

13. 3 és 8 év közötti gyermekek a készüléket csak felügyelet alatt kapcsolhatják be- és ki, vagy ha a készülék biztonságos kezelését elmagyarázták nekik, és a lehetséges veszélyeket megértették, feltéve, hogy a készülék a normál felhasználási helyzetben van elhelyezve vagy felszerelve. 3 és 8 év közötti gyermekek a készülék csatlakozódugóját nem csatlakoztathatják az aljzatba, a készüléket nem szabályozhatják, nem tisztíthatják és /vagy nem végezhetnek rajta felhasználói karbantartást.

14. **Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.** Ha elhagyja a helyiséget, **mindig kapcsolja ki a készüléket.**

15. Ne használja a készüléket olyan kis helyiségekben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik önerőből nem képesek a helyiség elhagyására (kivéve, ha biztosított az állandó felügyeletük).

16. **Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.**

Tartsa távol a készüléktől a 3 év alatti kisgyermeket, kivéve, ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

17. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagtól.

Lenyelés esetén fulladásveszély áll fenn!

18. Ez a készülék nem **rendelkezik olyan berendezéssel,** amely képes szabályozni a helyiség hőmérsékletét.



19. A készülék nem alkalmas tartós és precíziós üzemre.

21. Ez a készülék **csak száraz, beltéri helyiségben történő használatra szolgál.**

20. Ne használja ezt a fűtőkészüléket, amennyiben a készülék előzőleg leesett.

22. Ne használja a készüléket víz közelében vagy nagyon párás helyen, pl. nedves pincében, úszómedence, fürdőkád vagy zuhanyzó mellett. Vigyázzon arra, hogy ne jusson víz a készülék belsejébe.

23. Ne használja a készüléket benzin, gáz, olaj, alkohol vagy egyéb robbanásveszélyes és gyúlékony folyadék vagy gáz közvetlen közelében.

24. A tűzveszély elkerülése érdekében a készülék kifúvó nyílásától számítva **legalább egy méteres távolságot tartson bármely gyúlékony anyagtól**, például

- a. nyomás alatt álló tartályoktól (pl. szóróflakonoktól),
- b. bútoroktól,
- c. mindenféle textíliától.

25. Csak vízszintes és stabil felületen használja a fűtőkészüléket.

26. **Soha ne takarja le a készüléket üzem közben és az utána következő lehűlési idő alatt.**



27. Figyeljen arra, hogy ne kerüljön a készülék és a szerelési fal közé semmilyen tárgy, amely hozzáérhet a fűtőfelülethez.

28. Mindig kapcsolja ki a készüléket, **mielőtt a hálózati csatlakozódugót kihúzza.**

29. **Vigyázat - A készülék egyes részei nagyon forróvá válhatnak,** ezáltal égési sérüléseket okozhatnak.

Rendkívüli körülmények szükségesek akkor, ha a készülék közelében kisgyermek vagy felügyeletre szoruló személyek tartózkodnak. Hagyja **mindig lehűlni a készüléket,** mielőtt hozzákezd a tisztításához vagy a leszereléséhez.

30. Húzza ki a csatlakozódugót, ha már nem használja a készüléket, vagy amikor hozzákezd a tisztításhoz, ill. a karbantartáshoz.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.

31. Az áramütés megelőzése érdekében ne fogja meg a csatlakozóaljzatot nedves kézzel.

FIGYELEM! 	<u>SÉRÜLÉSVESZÉLY!</u> A készülék működés közben melegszik! Soha ne érintse meg a készüléket működés közben. → Ez komoly ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKHEZ vezethet.
FIGYELEM! 	<u>TÚZVESZÉLY!</u> A készüléket működés közben nem szabad letakarni.
FIGYELEM! 	<u>BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG</u> Tartson legalább egy méter biztonsági távolságot gyúlékony tárgyaktól, pl. bútoroktól, függőnytől, papírtól, stb.! <u>ELHELYEZÉS</u> Mindig úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő be- és kiáramlása akadálytalan legyen. <u>ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!</u> Használat közben a készülék nagyon felforrósodik, és égési sérülést okozhat. Rendkívüli körülménetek szükségesek akkor, ha a készülék közelében kisgyermek vagy kiszolgáltatott személyek tartózkodnak. <u>TÚLMELEGEDÉS KOCKÁZATA</u> Ne fűtsön a készülékkel 4m³-nél kisebb helyiséget.



A készüléken található szimbólumok

Szimbólum:



Jelentés:

Figyelem! Tilos letakarni!

A készüléken lévő szimbólum azt jelenti, hogy nem szabad tárgyakat (pl. törölközőt, ruhát, stb.) a készülék fölé vagy közvetlenül elé akasztani. A túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében tilos a fűtőkészüléket letakarni!

Szimbólum:



Jelentés:

II-es érintésvédelmi osztály

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülék a II-es érintésvédelmi osztályba tartozik.

A II-es érintésvédelmi osztályba tartozó készülékek nem csatlakoznak védővezetőhöz. Ehelyett az ilyen készülékeket az aktív és megérinthatő részei között megmegerősített vagy kettős szigeteléssel látják el a névleges szigetelési feszültség mértékében. Így az elektromosan vezető felületek, illetve a vezető és hozzáférhető részek megerősített vagy kettős szigeteléssel vannak a feszültség alatt álló részekről elválasztva.



Újrahasznosítás, hulladékkezelés, megfelelőségi nyilatkozat

	<u>ÚJRAHASZNOSÍTÁS</u> A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ezért azt javasoljuk, hogy ezeket szelektív hulladékként adja le.
	<u>HULLADÉKKEZELÉS</u> Az "áthúzott hulladéktartály" szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket (WEEE) elkülönítetten kell leadni. Az elektromos és elektronikus készülékek veszélyes és a környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak. Ezért ezeket ne tegye a vegyes háztartási hulladékba, hanem adja le a használt elektromos és elektronikus készülékek begyűjtésére kijelölt állomáson. Ezzel Ön is hozzájárul a környezete védelméhez. További információkért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyileg illetékes hatóságokhoz. 2012/19/EU irányelv
	<u>Megfelelőségi nyilatkozat</u> Ezennel kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az EU alapvető követelményeinek, előírásainak és irányelveinek. A megfelelőségi nyilatkozat részletes szövege bármikor megtekinthető az alábbi linken: https://www.schuss-home.at/downloads

A tévedések és a műszaki változtatások joga fenntartva!

A csomag tartalma

- Fűtőventilátor
- Használati útmutató



A készülék ismertetése



- (1) Beszívó nyílás rácsa
- (2) Kifúvó nyílás rácsa
- (3) Üzemmódválasztó kapcsoló
- (4) Hőfokszabályozó

Tanácsok a használatához

Kicsomagolás

- Távolítsa el az esetleges védőfóliát és szállítási csomagolást.
- Tekerje le teljesen a kábelt.

Elektromos csatlakoztatás

- Győződjön meg arról, hogy a készülék feszültsége (lásd a típustáblát) megegyezik a hálózati feszültséggel.
- Állítsa a kapcsolót 0-ra, illetve a legkisebb fokozatra.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót egy előírászerűen szerelt 230V~ 50Hz-es csatlakozóaljzatba.

Csatlakoztatott teljesítmény

A készülék teljesítménye 2000 W: Ennél a teljesítménynél ajánlott egy 16 A-es háztartási kismegszakítóval védett külön tápvezeték.

⚠Figyelem: Túlterhelés ⚠

- Hosszabbítókábel használata esetén a kábel keresztmetszetének legalább 1,5mm² -nek kell lennie.
- Ne használjon elosztót, mivel túl nagy a készülék teljesítménye.



Funkcióválasztó kapcsoló

0 = KI

☁ = Hideg levegő

I = Meleg levegő (1000 W)


II = Meleg levegő (2000 W)

Megjegyzés

Válassza ki pl. a kis teljesítményt egy kisterületű helyiséghez. Ha ez nem bizonyul elegendőnek, akkor kapcsoljon át a nagyobbik fokozatra.

A hőmérséklet beállítása

A hőfokkapcsoló a fűtőkészülék rendszeres be- és kikapcsolásával gondoskodik a kívánt hőmérséklet megtartásáról.



Az ideális termosztátbeállításhoz járjon el az alábbiak szerint:

- Állítsa a hőfokszabályzót a legmagasabb fokozatra.
- Amint eléri a kívánt hőmérsékletet, forgassa lassan vissza a hőfokszabályzót, amíg a fűtőkészülék kikapcsol. A kapcsolón kialszik az ellenőrzőlámpa.
- A fűtőkészülék automatikusan tartja a kívánt hőmérsékleti szintet.

Figyelem:

Húzza ki mindig a hálózati csatlakozódugót, ha már nem használja a készüléket.



Hideg levegős üzem

Ha ventilátorként használja a készüléket, akkor állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a ventilátor szimbólumra, és forgassa a hőmérséklet-szabályzót a legmagasabb állásba.

Üzem befejezése

Ha szeretné befejezni az üzemet, akkor állítsa a kapcsolót a legalacsonyabb fokozatra, ill. 0-ra, és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Az ellenőrzőlámpa kialszik.

Túlmelegedés elleni védelem

- A készülék hővédelemmel van ellátva, amely túl magas hőmérséklet esetén automatikusan kikapcsolja a készüléket. Kapcsolja a funkcióválasztó kapcsolót „0” állásba, és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Az újbóli használat előtt hagyja a készüléket kb. 10 percig lehűlni.
- Ha a készülék hővédelme rövid időn belül ismét leold, akkor a készülék valószínűleg meghibásodott. Kapcsolja ki ismét a készüléket, és válassza le a hálózatról.
- Ellenőriztesse le a készüléket a forgalmazóval vagy a szervizzel.



Figyelem:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót!
- Várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl.
- Semmi esetre ne merítse a készüléket vízbe a tisztításhoz. Ez áramütéshez vagy tűzhez vezethet.
- Ne használjon drótkefét vagy más súroló eszközt.
- Ne használjon erős vagy súroló hatású tisztítószer.



Megjegyzés:

- A por eltávolításához törölje le a fűtőkészüléket egy száraz ruhával.
- A foltok eltávolításához egy enyhén megnedvesített (nem túl vizes) törleruha használható.

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám:	SHX16HL2000
Bemeneti feszültség:	220-240V
Érintésvédelmi osztály:	II. OSZTÁLY
Frekvencia:	50-60Hz
Teljesítmény-tartomány:	2000 W
Beállítási lehetőségek:	0 – 1000 – 2000 W
Legyezés:	Nincs
Súly	1,1 kg
Méretek	24,5 x 12 x 25 cm
Érintésvédelmi osztály:	IPX0
Elérhetőség további információk kéréséhez:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien A szerviz telefonszáma: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at Cégjegyzékszám: 236974 t / Cégbíróság: Bécs



Szükséges adatok elektromos fűtőkészülékekhez

Cikkszám SHX37PTC2000LD						
Adat	Jel	Érték	Egység		Adat	Egység
Hőteljesítmény					Csak hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezéseknél:	
					A töltésszabályozás módja	
Névleges hőteljesítmény mellett	P_{nom}	2,0	kW mellett		Kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal	Nem
Minimális hőteljesítmény mellett (irányérték)	P_{min}	1,0	kW mellett		Kézi töltésszabályozás beltéri- és/vagy kültéri hőmérséklet visszacsatolással.	Nem
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	2,0	kW mellett		Elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy külső hőmérséklet-visszacsatolással	Nem
Segédáram-fogyasztás					Ventilátorral segített hőleadás	Nem
Névleges hőteljesítménynél	eI_{max}	0,000	kW mellett		A fűtési teljesítmény/ beltéri hőmérséklet-szabályozás típusa	
Minimális hőteljesítménynél	eI_{min}	0,000	kW mellett		Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
Készenléti állapotban	eI_{sb}	0,000	kW mellett		Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
					Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás	Igen
					Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
					Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás	Nem
					Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás	Nem
					Más szabályozási lehetőségek	
					Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	Nem
					Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel	Nem
					Távszabályozási lehetőség (WiFi)	Nem
					Adaptív bekapcsolásszabályozás	Nem
					Működési idő korlátozása	Nem
					Feketegömb-érzékelővel ellátva	Nem
Kapcsolat:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3 - 1140 Wien -Österreich https://www.schuss-home.at/					

