

1 Rendeltetészerű használat

Ez a termék egy USB-s töltő. A termék a következő töltő csatlakozókkal rendelkezik:

- USB-C® (PD3.0 gyorsöltés támogatással)
- USB-A (Super Fast Charge támogatással)

A termék csak beltéri használatra alkalmas. Tehát ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárhoz, áramütéshez vagy más veszélyekhez vezethet.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknevezés a mindenkori tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

USB4®, USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

2 A szállítás tartalma

- Termék
- Használati útmutató

3 A legfrissebb termékinformációk

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a www.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a honlapon megjelenő utasításokat.

4 A szimbólumok jelentése



A szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely elektromos áramütés következtében sérülést okozhat.



A termék megfelel a II-es érintésvédelmi osztály követelményeinek (megerősített vagy kettős szigetelés, védőszigetelés).



A készüléket csak száraz, zárt belső terekben szabad alkalmazni. A készülék nem érheti víz vagy nedvesség. Fennáll a halálos kimenetelű áramütés veszélye!



Ez a szimbólum igazolja, hogy a termék teljesíti a VI. energiahatékonysági osztály követelményeit.

5) Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kiskgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.
- Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha azt hideg környezetből meleg helyiségbe vitte be. Ugyanis az ilyenkor lecsapódó kondenzvíz akár tönkre is teheti a készüléket. Hagyja, hogy a termék átvegye a helyiség hőmérsékletét, mielőtt azt üzembe helyezi.

6.4 Kezelés

- Ha bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemem kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételt. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

5.6 Elektromos biztonság



Ne módosítsa vagy javítsa a tápellátás alkatrészeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszély áll fenn áramütés következtében!

- A terméket mindig egy könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.
- Csak olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa a terméket, amely a nyilvános hálózatra csatlakozik. A termék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán megadott feszültség megegyezik az áramszolgáltató által megadott feszültséggel.
- A terméket semmi esetre se szabad nedves kézzel csatlakoztatni a táphálózatra, vagy lebontani arról. Áramütés miatt életveszély áll fenn!
- Biztonsági okokból zivatar idején mindig húzza ki a terméket a konnektorból.
- Ne érintse meg a terméket, ha sérülés jeleit mutatja. Ez rendkívül veszélyes, halálos áramütést okozhat. Ehelett tegye a következőket:
 - Kapcsolja ki a termék tápellátását (kapcsolja ki a megfelelő megszakítót vagy vegye ki a biztosítékot, majd kapcsolja ki a megfelelő FI védőkapcsolót).
 - Ezután válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról.
 - Semmiképp se használja tovább a terméket. Gondoskodjon arról is, hogy más se használhassa.

6 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához is vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

1. Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
2. A készülékház tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

7 Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékbe nem épített használt elemeket és akkukat, valamint roncsolásmentesen kivehető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó a felelős.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék ártalmatlanításra adására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országonként eltérők lehetnek.

8 Műszaki adatok

8.1 Adatok a 2019/1782 rendelet szerint:

Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Cégjegyzékszám:	HRB 3896
Típusazonosító	UC-2ACX001
Bemeneti feszültség	100 - 240 V~
A bemeneti váltóáram frekvenciája	50 – 60 Hz
Kimeneti feszültség Kimeneti áram Kimeneti teljesítmény	USB-A: 5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W 5,0 V/DC, 4,5 A, max. 22,5 W 9,0 V/DC, 2,0 A, max. 18,0 W 12,0 V/DC, 1,5 A, max. 18,0 W USB-C@: 5,0 V/DC, 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC, 2,77 A, max. 25,0 W 12,0 V/DC, 2,08 A, max. 25,0 W USB-A + USB-C@: 5,0 V/DC, 4,0 A, max. 20,0 W
Átlagos üzemi hatásfok	84,0 %
Hatékonyság csekély (10 %) terhelés mellett	80,0 %
Teljesítményfelvétel nullterhelés mellett	0,09 W

8.2 Működési körülmények

Üzemi hőmérséklet	0°C ... +40°C között
Páratartalom működés közben	10 - 90% rF (nem kondenzálódó)
Tárolási hőmérséklet	-25 ... +70°C
Páratartalom tárolás közben	10 - 90% rF (nem kondenzálódó)

8.3 Egyebek

Méret (Sz x Ma x Mé) (kb.) 42 x 29 x 81 mm

Súly (kb.)