# Utensile di compressione HTF 48

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



**Pinza crimpatrice per prese e spine piatte con graffa aperta o prerullata**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | HTF 48 |
| Nr.Cat. | 9013080000 |
| Versione | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm², 2.5mm², B-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4008190113056 |
| CPZ | 1 Pezzo |

# Utensile di compressione HTF 48

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 200 mm | Larghezza (pollici) | 7,874 inch |
| Peso | 438 g | Peso netto | 453,98 g |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | meccanico, senza matrici intercambiabili |

### Dati utensile dI crimpatura

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profilo di crimpatura 1, min. | 0,5 mm² | Tipo/profilo di crimpatura | B-Crimp |
| Sezione del terminale, min. | 0,5 mm² | Profilo di crimpatura 1, max. | 1 mm² |
| Sezione del terminale, max. | 2,5 mm² | Profilo di crimpatura 2, min. | 1,5 mm² |
| Profilo di crimpatura 2, max. | 2,5 mm² | | |

### Descrizione contatto

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo di contatto | Connettore/manicotto per spina guida | Area di crimpatura , min. | 0,5 mm² |
| Area di crimpatura , max. | 2,5 mm² | Larghezza connettore | 4,8 mm |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000168 | ETIM 4.0 | EC000168 |
| ETIM 5.0 | EC000168 | ETIM 6.0 | EC000168 |
| UNSPSC | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-38-11 |
| eClass 9.1 | 21-04-38-11 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | EAC |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogo | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |

# Utensile di compressione
# HTF 48

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Disegni

