

Használati útmutató 2 in 1 kapcsoló videóhoz és audióhoz (L/R)



Rend. sz.: 2793804

1 Rendeltetészerű használat

A termék egy 2 az 1-ben kapcsoló videóhoz és audióhoz (bal/jobbról). Használhatja a terméket RCA video- és audiocsatlakozóval (bal/jobbról) rendelkező eszközökhöz, mint pl. játékkonzolok, DVD-lejátszók és videofelvevők.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkori tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

2 A szállítás tartalma

Termék

RCA kábel (150 cm)

Használati útmutató

3 A legfrissebb termékinformációk

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a www.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található útmutatást.

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszzerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállattoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakmühellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

6.4 Kezelés


- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemem kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,

- már nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Csatlakoztatott készülékek


- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

6 A termék áttekintése



- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------|
| 1. | IN1: kapcsoló az 1. bemenethez | 2. | IN2: kapcsoló a 2. bemenethez |
| 3. | IN1: RCA bemenet | 4. | IN2: RCA bemenet |
| 5. | OUT: RCA kimenet | | |

7 Csatlakoztatás



8 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

- A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

9. Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak)

- a Conrad cég lerakatain

■ Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken

■ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országonként eltérők lehetnek.

10 Műszaki adatok

10.1 Általános információk

Csatlakozás.....	RCA
Bemenetek.....	2.
Kimenetek.....	1.
Kapcsolás.....	mechanikus
Üzemi feltételek.....	+5°C-...+85°C, 10% - 90% rF (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60 °C, 5 - 95 % rF (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé).....	136 x 39 x 88 mm
Súly.....	210 g

10.2 Videó

Bemeneti szint ellenállás	VS 0,8 - 1,0 Vp - p/75 Ω
Kimeneti szint ellenállás.....	VS 0,8 - 1,4 Vp - p/75 Ω
Támogatás.....	50 Hz - 5,5 MHz
Bemeneti csatlakozó.....	2.
Kimeneti csatlakozó.....	1

10.3 Audio

Bemeneti szint ellenállás	2.	V (RMS) / 47 KΩ
Kimeneti szint ellenállás.....	2.	V (RMS) / 1 KΩ
Támogatás.....	10 Hz - 20 MHz, 0 dB	
Bemeneti csatlakozó.....	2.	(L+R)
Kimeneti csatlakozó.....	1	(L+R)