



TOOLCRAFT

Használati útmutató

LED-es (6500 K + UV) nagyítós lámpa

Rend. sz.: 3030237



1 Letölthető használati útmutatók

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvre, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse a weboldalon található útmutatást.

2. Rendeltetészerű használat

Ez a termék egy asztali szorítókapoccsal ellátott nagyítós lámpa, UV és 6500 K LED-es világítással.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

3 A szállítás tartalma

- a készülék
- Asztali szorítókapocs
- hálózati adapter
- hálózati kábel
- használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérülést okozhat.



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad alkalmazni. Nem érheti folyadék vagy nedvesség.



A termék a III. érintésvédelmi osztály szerint készült.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakmühellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.

- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

5.4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemem kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:

- láthatóan sérült,
- már nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Hálózati adapter



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket is. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszély áll fenn áramütés következtében!

- Csak könnyen hozzáférhető konnektorba dugja a készüléket.
- A tápellátáshoz csakis az együtt szállított hálózati adaptert használja.
- A hálózati adapter számára tápáramforrásul csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. A hálózati adapter használata előtt ellenőrizze, hogy a hálózati adapteren megadott feszültségadatok megegyeznek-e az Ön háztartásának a hálózati feszültségével.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a hálózati adaptert a dugaszoló aljzattól. Helyette fogja meg a hálózati dugónak erre a célra szolgáló fogófelületét.
- Vihar idején biztonsági okokból mindig válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.
- Ha a hálózati adapteren a meghibásodás, sérülés észlelhető, ne fogja meg, mert halálos áramütést szenvedhet! Tegye a következőket:
Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaljat, amelyhez a hálózati adapter csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által, majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról).
- Húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- Használjon azonos típusú, új hálózati adaptert. Ne használja tovább a sérült hálózati adaptert.
- Ügyeljen arra, hogy csatlakoztatáskor a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg és ne sérüljön egy éles peremen.
- Mindig úgy vezesse el a készülék elektromos vezetékeit, hogy abban senki ne botorolhasson meg és ne akadhatson el. Ha ezt figyelmen kívül hagyják, akkor megnő a sebesülés veszélye.

5.6 LED-UV fényforrás

- Soha ne nézzen bele közvetlenül a LED-/UV fényébe!
- Se közvetlenül, se optikai eszközön keresztül ne nézzen bele a fénycsóvába!
- Ne tegye ki bőrét hosszú ideig UV-sugárzásnak.

5.7 A LED lámpa

- Ne nézzen bele közvetlenül a LED fényébe!
- Se közvetlenül, se optikai eszközön keresztül ne nézzen bele a fénycsóvába!

5.8 Termék

- Ne akasszon tárgyakat (pl. dekorációs anyagot) a termék fölé.
- Szemsérülés veszélye! Ne használja a nagyítót nagyon erős fényforrások nézéséhez.
- Tűzveszély! Védje mindig a lencsét úgy, hogy a fedelét lepattintja, ha a készüléket nem használja. Ha a lencsét napfény éri, a nagyított fény ugyanolyan hatást fejt ki, mint a fókuszlencse.

6 Csatlakoztatás

1. Rögzítse a tartót egy megfelelő asztallap széléhez.
2. Csatlakoztassa a termék alját a csipetőhöz.
3. Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápegységet.

7 Kezelés

Vezérlés	Funkció
I/O	Főkapcsoló
UV	UV-LED-re átkapcsolás
	6500 K-LED-re átkapcsolás

Vezérlés	Funkció
	Fényerő növelése
	Fényerő csökkentése

8 Tisztítás és ápolás

8.1 Általános

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

1. Kapcsolja ki először a terméket.
2. Hagyja ezután a terméket környezeti hőmérsékletűre hűlni.
3. A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát.

8.2 Objektív

- Az objektív tisztításához használjon lencsetisztító kendőt.
- Alternatív megoldásként használhat tiszta, puha, szőszmentes kendőt. Szükség esetén enyhén nedvesítse meg a kendőt langyos vízzel.

9 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

1. A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát.

10 Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országonként eltérők lehetnek.

11 Műszaki adatok

11.1 Készülék

Hálózati bemenet.....	20 V/DC, 600 mA
ESD biztos	igen
LED (6500 K).....	48 db,
	Teljesítményfelvétel: 10 W, fényerő: 100 - 900 lm
	Színhőmérséklet: 6500 K (hidegfehér)
	Dimmelhető: igen
LED (UV).....	30 db, max. 6 W, hullámhossz: 395 nm
Lencse.....	Optikai teljesítmény: 5D (dioptria) 2,25 x
	Méret: 19 x 15,7 mm
Asztali csíptető	max. 50 mm
Üzemi feltételek.....	-5°C ... +40°C, < 95 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-10°C ... +50°C, < 95 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Méret (H x Sz x Ma).....	640 x 270 x 820 mm
Súly.....	3,9 kg

11.2 Tápegység

Bemenet..... Mikro USB: 5 V/DC 1,5 A
Kimenet..... 20 V/DC, 600 mA

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa; Klaus Conrad Str. 1; D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3030237_V1_0424_dh_mh_de_1332917899-1_11/01_en