

Rend. sz.: 3306461 (6500 K, 5 méter)
Rend. sz.: 3306462 (3000 K, 10 méter)
Rend. sz.: 3306504 (6500 K, 10 méter)

1 Használati útmutatók letöltése

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvé, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse a weboldalon található útmutatást.

2. Rendeltetészerű használat

A termék egy LED-csik, a hátoldalán 3M ragasztószalaggal.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.

Megjegyzés:

A csík IP65 védelemnek megfelelő bevonattal rendelkezik. Ellenáll porak és enyhe vízpermetnek. Ne merítse folyadékba!

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

3 A szállítás tartalma

- LED csík tekercs
- hálózati adapter
- használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütést következtében sérülést okozhat.



A készülék a III. érintésvédelmi osztály szerint készült.



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad használni és működtetni. Nem érheti folyadék vagy nedvesség.

Az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

5.4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemén kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Hálózati adapter



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a hálózati csatlakozót, tápkábelt és adaptert is. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszélyes áramütés veszélye!

A készüléket olyan csatlakozóaljzatba csatlakoztassa, amely mindig könnyen hozzáférhető.

- A hálózati adapter számára tápáramforrásul csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. A hálózati adapter használatát előtt ellenőrizze, hogy a hálózati adapteren megadott feszültségadatok megegyeznek-e az Ön háztartásának a hálózati feszültségével.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a hálózati adaptert a dugaszoló aljzattól. Helyette fogja meg a hálózati dugónak erre a célra szolgáló fogófelületét.
- Vihar idején biztonsági okokból mindig válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.
- Ha a hálózati adapteren a meghibásodás, sérülés észlelhető, ne fogja meg, mert halálos áramütést szenvedhet! Tegye a következőket:
 - Ehhez először áramtalanítsa azt a dugóját, amelyhez a hálózati adapter csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által, majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról).
 - Húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
 - Használjon azonos típusú, új hálózati adaptert. Ne használja tovább a sérült hálózati adaptert.
- Ügyeljen arra, hogy csatlakoztatáskor a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg és ne sérüljön egy éles peremen.
- Mindig úgy vezesse el a készülék elektromos vezetékét, hogy abban senki ne botolhasson meg és ne akadhasson el. Ha ezt figyelmen kívül hagyják, akkor megnő a sebesülés veszélye.

5.6 LED-lámpa

- Ne nézzen bele közvetlenül a LED fényébe!
- Se közvetlenül, se optikai eszközön keresztül ne nézzen bele a fénycsóvába.

5.7 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

5.8 Termék

- Mindig válassza le a terméket a tápellátásról, mielőtt:
 - felszereli;
 - a kívánt hosszúságra rövidíti;
 - hosszabb ideig nem használja.
- Semmi esetre se rögzítsen tárgyakat a terméken.
- Semmi esetre se kössön sorba egymással LED csíkokat.
- Használat előtt teljesen tekerje ki a LED csík tekercset.


6 Felszerelési tudnivalók

Fontos:


- Ne törje meg a LED csíkot, mert a forrasztási helyek sérülhetnek.
- A ragasztószalagot első alkalommal helyesen kell felhelyezni, mivel nem használható fel újra.
- Felszerelés előtt:
 - Összeszerelés előtt kösse össze az összes alkatrészt, és vágja le a szalagot a kívánt hosszúságúra.
 - Győződjön meg arról, hogy a tápegység vezetéke elegendő hosszúsággal rendelkezik ahhoz, hogy elérje a konnektort..
- Készítse elő a felszerelési felületet. A felszerelési felületnek tisztának, egyenletesnek, száraznak kell lennie és ne legyen porózus.

Megjegyzés:


A LED csík be- vagy kikapcsolásához használjon kapcsolóval ellátott aljzatot.



■ Szükség esetén vágja el a LED csíkot a csík végétől kiinduló vonal mentén.



■ Távolítsa el a ragasztószalag védőt a LED csíkról.



■ Helyezze fel a LED csíkot.

7 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. Válassza le a készüléket a tápfeszültségről.

2. A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

8 Eltávolítás

 Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell hulladékgyűjtésbe leadni. A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt

készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználó köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások országanként eltérők lehetnek.

9 Műszaki adatok

9.1 LED csík

	Rend. sz.: 3306461	Rend. sz.: 3306462	Rend. sz.: 3306504
Bemenet	12 V/DC max. 2,0 A;	12 V/DC max. 3,0 A;	12 V/DC max. 3,0 A;
Színhőmérséklet	6500 K	3000 K	3000 K
Fényáram	1800 lm	1800 lm	1800 lm
Érintésvédelmi osztály	III	III	III
Színpontosság (CRI)	80	80	80
LED-típus	2835 SMD	2835 SMD	2835 SMD
	60 db/méter	60 db/méter	60 db/méter
LED-ek száma/méter			
LED-ek száma (összesen)	300	300	600
Méretetek (H x Sz x Ma)	5000 x 9 x 2,2 mm	10000 x 9 x 2,2 mm	10000 x 9 x 2,2 mm
Tömeg	135 g	135 g	392

9.2 Tápegység

	Rend. sz.: 3306461	Rend. sz.: 3306462	Rend. sz.: 3306504
Bemenet	200 - 240 V AC, 50/60 Hz, max. 0,35 A	200 - 240 V AC, 50/60 Hz, max. 0,35 A	200 - 240 V AC, 50/60 Hz, max. 0,35 A
Kimenet	12 V/DC 2 A 24 W	12 V/DC 2 A 24 W	12 V/DC, 12 A, 36 W
IP védelem	IP20	IP20	IP20
Kábelhossz	1,5 m	1,5 m	1,5 m

9.3 Környezeti feltételek

Üzemi feltételek.....-20 ... +40 °C

Tárolási feltételek.....-20 ... +45 °C

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek. Copyright by Conrad Electronic SE. *3306461 3306462 3306504_V2_0325_dh_mh_de 9007201243346827-1 I2/O2 en