

Használati útmutató

Gigabit Ethernet adapter

Rend. sz.: 3369839 (2 portos)

Rend. sz.: 3369840 (4 portos)



1 Használati útmutatók letöltése

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található útmutatásokat.

2. Rendeltetészerű használat

A Gigabit Ethernet elosztó lehetővé teszi a hálózati kapcsolat egyidejű használatát 2 eszköz (rend. sz.: 3369839) vagy 4 eszköz (rend. sz.: 3369840) számára.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és készüléknév a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

Az USB[®], USB Type-C[®] és az USB-C[®] az USB Implementers Forum bejegyzett védjegyei.

3 A csomag tartalma

- Termék
- USB-A - USB-C[®] kábel
- Használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



A szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.

Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.

Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

5.4 Üzem

Forduljon szakemberhez, ha bizonytalan a készülék működésével, biztonságos használatával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:

- láthatóan sérült,
- nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Csatlakoztatott készülékek

Tartsa be azoknak az eszközöknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt az eszközt csatlakoztatja.

6 A termék áttekintése

Rend. sz.: 3369839



Rend. sz.: 3369840



1 Hálózati csatlakozók

2 USB-C[®] bemenet

7 Üzembehelyezés

- 1. Először kapcsolja ki a készülékre csatlakoztatandó összes készüléket.
 - 2. Csatlakoztassa a hálózati forrást (pl. egy routert) az egyik hálózati porthoz(2).
 - 3. Schließen Sie die Geräte (z. B. PCs) an die übrigen Netzwerkanschlüsse (2) an.
 - 4. Csatlakoztassa a mellékelt USB-A - USB-C® kábelt az USB-C® bemenethez (2), majd egy megfelelő tápegységhez (max. 5 V/DC, 1 A).
- 🔌 A hálózati forrás mostantól elérhető az összes csatlakoztatott eszköz számára.

8 Tisztítás és ápolás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek a készülékház károsodását okozhatják, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- A LED-ek nem cserélhetők ki.

- 1. Válassza le a készülékről a csatlakoztatott készülékeket és a tápellátást.
- 2. Tisztítsa meg a készüléket száraz, szőszmentes törülőruhával.

9. Hulladékkezelés



Az összes olyan elektromos- és elektronikus készüléket, amiket az európai piacon forgalmaznak, ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni. A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználókkötelesek a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (bővebb információk a weboldalunkon található):

- a Conrad szaküzleteinkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy más országokban a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

10 Műszaki adatok

10.1 Áramellátás

Bemeneti feszültség/áramfelvétel..... 5 V/DC, 1 A
Teljesítményfelvét..... max. 5 W

10.2 Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet..... 0°C ... +40 °C
Üzemi páratartalom..... 10 – 80 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási hőmérséklet..... -10 ... +60 °C
Tárolási páratartalom..... 5 - 90% rF (nem kondenzálódó)

10.3 Egyéb adatok

Adatsebesség..... max. 1000 Mbit/s
Hálózati kábel kompatibilitás..... CAT 5, 5e, 6, 7 vagy 8
Méretek
Rend. sz.: 3369839..... 57 x 52 x 22 mm (H x Sz x Ma)
Rend. sz. 3369840..... 71 x 67 x 25 mm (H x Sz x Ma)
Tömeg
Rend. sz.: 3369839..... 51 g
Rend. sz. 3369840..... 84 g