



TOOLCRAFT

Használati útmutató

Összecsukható szállítókocsi, 300 kg

Rend. sz.: 3415110

1 Letölthető használati útmutató

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kövesse a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot). Kövesse a weboldalon található útmutatásokat.

2. Rendeltetészerű használat

A termék egy lehajtható fogantyúval rendelkező, kompakt módon tárolható szállítókocsi. Amennyiben a terméket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a termék károsodhat. A nem megfelelő használat további veszélyekhez vezethet.

A termék megfelel a törvényi előírásoknak és teljesíti az összes nemzeti és európai követelményt. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és készüléknév a mindenkorai tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

3 A csomag tartalma

Szállítókocsi	Rugógyűrű (16 x)
Kerekek (2 x)	Univerzális kulcs
Fékezhető kerekek (2 x)	Használati útmutató
Csavarok (16 x)	

4 A szimbólumok jelentése

A terméken/készüléken vagy a szövegben az alábbi szimbólumok fordulnak elő:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amelynek sérülés lehet a következménye.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért és anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános tudnivalók

Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermektől és háziállatoktól.
Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
A karbantartási, módosítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy engedéllyel rendelkező szakmühellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár kis magasságból való leesés is károsíthatja a terméket.

Minden használat előtt ellenőrizze a termék sérülésmentes állapotát. Ha a termék megsérül (pl. megreped), a termék nem használható tovább.

5.3 Az üzemeltetési környezet

Övja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Övja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.

5.4 A készülék kezelése

Ha bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. NE próbálja sajátkezűleg javítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:

- láthatóan sérült,
- nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy

– jelentős szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Sérülés

Használat előtt hajtja ki a termék fogantyúját.

Soha ne szállítson személyeket a termékkel.

Ne emeljen túl nehéz terheket. A túl erős testi megterhelés sérüléseket okozhat.

Mindig viseljen zárt cipőt, amely megfelelő védelmet nyújt a gördülő kerekek ellen.

5.6 A rakomány kezelése

Soha ne terhelje túl a terméket. Vegye figyelembe a "Műszaki adatok" fejezetben szereplő maximális terhelhetőségi értéket.

A kiegyensúlyozatlan terhelés a termék felborulását okozhatja, ami sérülésekhez és a szállás károsodásához vezethet. Ügyeljen a termék súlypontjára, és gondoskodjon a rakomány kiegyensúlyozott elosztásáról a rakodófelületen.

A középponti terhelések deformálhatják a terméket. A rakomány súlyát egyenletesen ossza el a teljes rakodófelületen.

A talajviszonyoktól függően a teher elmozdulhat a rezgések miatt a termék mozgatása során. A rakományt rögzítse egy vagy több szorítóhevederrel.

A rakomány nem akadályozhatja a kezelő kilátását.

Terheléskor ügyeljen arra, hogy a termék ne mozdulhasson el.

5.7 Szállítás

Rögzítse a terméket, amikor járműben szállítja.

6 A termék áttekintése



- | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| 1 Fogantyú | 5 Kerék abronccsal | 9 Csavar |
| 2 Vezetőlemez | 6 Fékezhető kerekek | 10 Rugós alátét |
| 3 Rakodófelület | | 11 Univerzális kulcs |
| 4 Kerék | 7 fogantyúkengyel | |
| | 8 Vonórúd | |

7 Szerelés



- Használja a rugós gyűrűket (10) és a csavarokat (9), hogy a görgőket (4) a rakodófelület aljához (3) rögzítse a termék elején.
- Használja a rugós gyűrűket (10) és a csavarokat (9), hogy a fékezhető görgőket (6) a rakodófelület aljához (3) rögzítse a termék hátulján.

3. Használja az univerzális kulcsot (11)a csavarok (9) meghúzásához.


8 A készülék kezelése

Pumpálja fel a kerekeket(4) és a fékezhető kerekeket (6) használat előtt hogy optimális teljesítményt érjen el.

8.1 A fogantyú kihajtása

Hajlítsa ki a fogantyút(1) bekattanásig.

8.2 A fogantyú behajtása



- 1. Lépjen rá a vonórúdra (7) ,és nyomja lefelé.
- 2. Tartsa nyomva a vonórúdat (8) és tolja a markolatot (1) előre addig, amíg az a rakodófelületre (3) csukódik

8.3 Kerék fékezés

A fékezhető kerekek (6) egy járókerék fékkel vannak felszerelve.
Semmilyen körülmények között ne használja a kezét a kerékfék behúzására/kioldására, és mindig olyan zárt cipőt viseljen, amely elegendő védelmet nyújt a gördülő kerekek ellen.
A fékeket csak sík felületen használja.

9 Tisztítás és ápolás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek károsíthatják a készülékházat, és a termék meghibásodásához is vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.
Ha a termék nedves, alaposan szárítsa meg.

10 Hulladékkezelés

Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően rendelkezéseket. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez.

11 Műszaki adatok

Max. teherbíró képesség.....	300 kg
Kerék átmérő	20 cm
Kerék típus (hátsó).....	Görgők fékkel
Kerekek anyaga.....	Gumiabroncs önozott acél felnivel
Abronsznyomás.....	max. 2,1 bar (30 PSI)
Méreték kinyitva (H x Szé x Ma).....	900 x 600 x 930 mm
Méreték összehajtva(H x Szé x Ma)	900 x 6000 x 360 mm
Rakodófelület (H x Sz).....	900 x 600 mm
Tömeg.....	21,5 kg