

**CRIMPFIX R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CRIMPFIX R
Nr.Cat.	<a href="#">9028500000</a>
Versione	Macchine automatiche, Macchina spellafili e crimpatrice
GTIN (EAN)	4008190860073
CPZ	1 Pezzo

**CRIMPFIX R**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Larghezza	390 mm	Larghezza (pollici)	15,354 inch
Posizione verticale	430 mm	Altezza (pollici)	16,929 inch
Profondità	330 mm	Profondità (pollici)	12,992 inch
Peso	23 kg	Peso netto	25.000 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati tecnici**

Collegamento elettrico 100-240 V / 50/65 Hz

**Macchine automatiche spellafili e crimpatrici**

Campo di isolamento	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	Collegamento dell'aria compressa	5 bar
Collegamento elettrico	100-240 V / 50/65 Hz	Comando	Comando elettropneumatico
Lunghezza dei terminali	14 mm	Lunghezza di crimpatura	8 mm
Materiali di consumo	Terminali concatenati	Sezione del terminale, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione del terminale, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Tempo di un ciclo	ca. 1 s

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-01
eClass 6.2	17-13-01-01	eClass 7.1	17-13-01-01
eClass 8.1	17-13-01-01	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-01		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>

**CRIMPFIX R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**

