

**Utensili
AM 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AM 12
Nr.Cat.	9030060000
Versione	Utensili, Utensili di sguainatura, Cavi di trasmissione dati UTP e STP
GTIN (EAN)	4008190337827
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

Utensili AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	97 mm	Larghezza (pollici)	3,819 inch
Posizione verticale	46 mm	Altezza (pollici)	1,811 inch
Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0,394 inch
Peso	36 g	Peso netto	32,42 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Utensili di spellatura

Cavo dati UTP e STP, diametro max.	8 mm	Cavo in rame - flessibile, max.	4 mm ²
Diametro del conduttore min.	0,5 mm	Diametro del conduttore, max.	12,5 mm
Profondità di taglio	regolabile	Tipo di cavo	Cavi di trasmissione dati UTP e STP

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Approvazioni

Omologazioni



Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Foglio dati

**Utensili
AM 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso



Esempio d'uso



Esempio d'uso

