

**Accessori
MEHA OB/UN 16² SPX 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MEHA OB/UN 16 ² SPX 3
Nr.Cat.	9054080000
Versione	Accessori, Portalampe, 16mm ²
GTIN (EAN)	4008190022150
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati
**Accessori
MEHA OB/UN 16² SPX 3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1,181 inch
Posizione verticale	23 mm	Altezza (pollici)	0,906 inch
Profondità	11,2 mm	Profondità (pollici)	0,441 inch
Peso netto	6,98 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Utensili di spellatura

Colori	bianco	Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Approvazioni

Omologazioni

