

**Utensili da taglio
KT 45 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tagliacavi nella versione a cricchetto. Adatta al taglio pulito di cavi in rame e alluminio. Minima forza manuale grazie alla trasmissione ottimale della leva e all'azionamento ad eccentrico.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KT 45 R
Nr.Cat.	9202040000
Versione	Utensili da taglio ,Utensile da taglio anulare
GTIN (EAN)	4032248482160
CPZ	1 Pezzo

**Utensili da taglio
KT 45 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	290 mm	Larghezza (pollici)	11,417 inch
Posizione verticale	85 mm	Altezza (pollici)	3,346 inch
Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1,575 inch
Peso	740 g	Peso netto	985,1 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Versione meccanico, utilizzo con una sola mano

PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavi di trasmissione dati/telefonici e di comando, max. Ø	45 mm	Cavo in alluminio - semirigido, max (kcmil)	800 kcmil
Cavo in alluminio - semirigido, max (mm ²)	400 mm ²	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	45 mm
Cavo in rame - flessibile, max.	400 mm ²	Cavo in rame - flessibile, max. (kcmil)	800 kcmil
Cavo in rame - semirigido, max.	300 mm ²	Cavo in rame - semirigido, max. (kcmil)	600 kcmil
Cavo in rame, max. Ø	45 mm	Cavo settoriale in alluminio	4 x 70 SE
Cavo settoriale in rame	3 x 70 SM		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

Approvazioni

Omologazioni


Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Dati ingegneristici [STEP](#)

Foglio dati**Utensili da taglio
KT 45 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Esempio d'uso**

-  Cu + Al: max. 45 mm
-  Cu: max. 300 mm²
Al: max. 400 mm²
-  Cu: max. 400 mm²

