

**Utensili da taglio  
KT 55**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Tagliacavi nella versione a cricchetto. Adatta al taglio pulito di cavi in rame e alluminio. Minima forza manuale grazie alla trasmissione ottimale della leva e all'azionamento ad eccentrico.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KT 55
Nr.Cat.	<a href="#">9202060000</a>
Versione	Utensili da taglio ,Utensile da taglio anulare
GTIN (EAN)	4032248482191
CPZ	1 Pezzo

**Utensili da taglio  
KT 55**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Larghezza	365 mm	Larghezza (pollici)	14,37 inch
Posizione verticale	115 mm	Altezza (pollici)	4,528 inch
Profondità	45 mm	Profondità (pollici)	1,772 inch
Peso	1.450 g	Peso netto	1.486,7 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati tecnici**

Versione meccanico, utilizzo con una sola mano

**PW60 Manutenzione-Utensile da taglio**

Cavi di trasmissione dati/telefonici e di comando, max. Ø	55 mm	Cavo in alluminio - semirigido, max (kcmil)	1.000 kcmil
Cavo in alluminio - semirigido, max (mm <sup>2</sup> )	500 mm <sup>2</sup>	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	55 mm
Cavo in rame - flessibile, max.	500 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - flessibile, max. (kcmil)	1.000 kcmil
Cavo in rame - semirigido, max.	500 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - semirigido, max. (kcmil)	1.000 kcmil
Cavo in rame, max. Ø	55 mm	Cavo settoriale in alluminio	4 x 150 SE
Cavo settoriale in rame	3 x 150 SM		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-90-11		

**Approvazioni**

Omologazioni





**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Foglio dati****Utensili da taglio  
KT 55**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Esempio d'uso**

-  Cu + Al: max. 55 mm
-  Cu: max. 500 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 500 mm<sup>2</sup>
-  Cu: max. 500 mm<sup>2</sup>

