

**Utensili da taglio  
KT 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Tagliacavi nella versione a cricchetto. Adatta al taglio pulito di cavi in rame e alluminio. Minima forza manuale grazie alla trasmissione ottimale della leva e all'azionamento ad eccentrico.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KT 80
Nr.Cat.	<a href="#">9202080000</a>
Versione	Utensili da taglio ,Utensile da taglio anulare
GTIN (EAN)	4032248482313
CPZ	1 Pezzo

**Utensili da taglio  
KT 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Larghezza	675 mm	Larghezza (pollici)	26,575 inch
Posizione verticale	175 mm	Altezza (pollici)	6,89 inch
Profondità	55 mm	Profondità (pollici)	2,165 inch
Peso	3.240 g	Peso netto	3.500 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati tecnici**

Versione meccanico, utilizzo con una sola mano

**PW60 Manutenzione-Utensile da taglio**

Cavi di trasmissione dati/telefonici e di comando, max. Ø	80 mm	Cavo in alluminio - semirigido, max (kcmil)	2.000 kcmil
Cavo in alluminio - semirigido, max (mm <sup>2</sup> )	1.000 mm <sup>2</sup>	Cavo in rame - flessibile, max.	630 mm <sup>2</sup>
Cavo in rame - flessibile, max. (kcmil)	1.260 kcmil	Cavo in rame - semirigido, max.	630 mm <sup>2</sup>
Cavo in rame - semirigido, max. (kcmil)	1.260 kcmil	Cavo in rame, max. Ø	80 mm
Cavo settoriale in alluminio	4 x 240 SE	Cavo settoriale in rame	3 x 240 SM

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-90-11		

**Approvazioni**

Omologazioni





**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Foglio dati****Utensili da taglio  
KT 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni****Esempio d'uso**

-  Cu + Al: max. 80 mm
-  Cu: max. 630 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 1000 mm<sup>2</sup>
-  Cu: max. 630 mm<sup>2</sup>

