

**CableLine
CLI RS 5 MDCLI C 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La gamma Weidmüller di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo con grande diametro. L'assortimento comprende fra l'altro sistemi combinati con singoli cartellini, tubetti trasparenti, guaine termoretraibili e cartellini fissabili con fascette serracavo.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI RS 5 MDCLI C 1
Nr.Cat.	0648300000
Versione	CableLine, Puntale di montaggio, 100 x 5 mm, argento
GTIN (EAN)	4008190010546
CPZ	1 Pezzo

CableLine
CLI RS 5 MDCLI C 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0,197 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3,937 inch
Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0,197 inch
Peso netto	12 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	argento
Industrie consigliate	Processo, Macchine	Larghezza	5 mm
Materiale	acciaio	Versione	MultiPack

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì
---------	----

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-04-01	eClass 9.1	27-40-06-29

Downloads

Dati ingegneristici	WSCAD
---------------------	-----------------------

CableLine
CLI RS 5 MDCLI C 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

