

Accessori
HDC HP 250 SHOCKPROTEC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HP 250 SHOCKPROTEC
Nr.Cat.	1120130000
Versione	Accessori, Collegamento a vite, Grandezza: 250
GTIN (EAN)	4032248901487
CPZ	1 Pezzo

Accessori

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	37 mm	Lunghezza (pollici)	1,457 inch
Peso netto	2 g	Diametro	12,3 mm

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	120 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Dati generali

Colori	Nero	Materiale	PA 66 GF 30, Acciaio, inossidabile
Serie	HighPower	Tipo di collegamento	Collegamento a vite

Design

Famiglia prodotti	Accessori	Tipo di prodotto	Protezione da contatto accidentale
Tipo di collegamento	Collegamento a vite		

General data

Grandezza	250
-----------	-----

Material

Materiale isolante	poliammide con fibra di vetro	Colori	Nero
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale	PA 66 GF 30, Acciaio, inossidabile

Classificazioni

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-05	eClass 8.1	27-44-02-05
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-92

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP