

**Industrial Ethernet
IE-SFP-1GSXLC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

- Supporti DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Conforme a IEEE 802.3z (SPF Gigabit Ethernet)
- Conforme a IEEE 802.3u (SPF Gigabit Ethernet)
- Ingressi e uscite LVPECL simmetrici (SPF Gigabit Ethernet)
- Ingressi e uscite PECL simmetrici (SPF Fast Ethernet)
- Indicatore di riconoscimento segnali TTL
- Innestabile durante il funzionamento (hot-plug)
- Prodotto laser di classe 1; conforme a EN60825-1

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-SFP-1GSXLC
Nr.Cat.	1241490000
Versione	SFP-Modul, 0 °C...60 °C, Gigabit-Ethernet, Multimode, Connettori LC, 500 m
GTIN (EAN)	4050118029512
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-SFP-1GSXLC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	34,8 g
------------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio , max.	60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	0 °C
Temperatura di magazzino, max.	85 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Umidità	da 5 a 95% (senza condensa)		

Garanzia

Periodo	3 anni
---------	--------

Gigabit-Ethernet fibra di vetro

Distanze tipiche Gigabit-Ethernet	550 m (50/125 µm, 400 MHz * km o 62,5/125 µm, 500 MHz * km @ 850 nm cavi Multimode in fibra di vetro)	Link-Budget Gigabit-Ethernet	8,5 dB
Lunghezza d'onda Gigabit-Ethernet	850 nm	Max. TX Gigabit-Ethernet	-4 dBm
Min. TX Gigabit-Ethernet	-9,5 dBm	Riserva di sistema Gigabit-Ethernet	0 dBm
Sensibilità di ricezione Gigabit-Ethernet	-18 dBm		

Interfacce

Connettore	Duplex-LC	Porte Ethernet	1
------------	-----------	----------------	---

Omologazioni e conformità EMC

Sicurezza	UL, TÜV	Via mare	DNV-GL
-----------	---------	----------	--------

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	19-17-01-06
eClass 7.1	19-17-01-06	eClass 8.1	19-17-01-06
eClass 9.0	27-44-03-92	eClass 9.1	27-44-02-92

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN
Notifica modifica prodotto	Product Change Notification IE-SFP-1GSXLC-series
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DNV-GL certificate EU Declaration of Conformity