

**Cacciavite
SDIS SL 1.2X6.5X150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS SL 1.2X6.5X150
Nr.Cat.	1274690000
Versione	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 6.5 mm, Lunghezza della lama: 150 mm, Spessore della lama (A): 1.2 mm
GTIN (EAN)	4050118073256
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

Cacciavite SDIS SL 1.2X6.5X150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	268 mm	Larghezza (pollici)	10,551 inch
Peso netto	113 g	Diametro	36 mm

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	a lama	Larghezza della lama (B)	6,5 mm
Lunghezza della lama	150 mm	Spessore della lama (A)	1,2 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

Approvazioni

Omologazioni



Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers

Foglio dati

**Cacciavite
SDIS SL 1.2X6.5X150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

