

**Utensili di verifica  
THERMOMETER 610 LC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Il termometro a infrarossi 610 LC consente di determinare esattamente, con sicurezza e rapidità e senza contatto, la temperatura della superficie.

- Temperature misurabili da -20 °C a +260 °C senza contatto
- risoluzione: 1 °C
- velocità di misura: 2,5 volte al secondo
- puntatore laser per il punto di misurazione
- display retroilluminato
- indicazione dello stato della batteria
- dispositivo di spegnimento automatico
- compresa custodia di protezione

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	THERMOMETER 610 LC
Nr.Cat.	<a href="#">9427520000</a>
Versione	Termometro a raggi infrarossi
GTIN (EAN)	4032248407033
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### Utensili di verifica THERMOMETER 610 LC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	170 mm	Larghezza (pollici)	6,693 inch
Posizione verticale	44 mm	Altezza (pollici)	1,732 inch
Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1,575 inch
Peso	160 g	Peso netto	301 g

### Strumenti di misura e prova

Indicazione	digitale	Temperatura d'esercizio, max.	50 °C
Temperatura d'esercizio, min.	0 °C	Tipo di batteria	Batteria 1,5 V tipo AAA
Valore di misura della temperatura min.	-20 °C	Valore di misura della temperatura, max.	260 °C

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000601	ETIM 4.0	EC000601
ETIM 5.0	EC000601	ETIM 6.0	EC000601
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-02-90
eClass 6.2	27-20-02-90	eClass 7.1	27-20-02-90
eClass 8.1	27-20-02-90	eClass 9.0	27-20-11-20
eClass 9.1	27-20-02-90		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Foglio dati**

**Utensili di verifica  
THERMOMETER 610 LC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**

