

**Cacciavite
SDIK PZ2 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

1000 V
IEC 60900

Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIK PZ2 SL
Nr.Cat.	1274740000
Versione	Utensile di montaggio, Lunghezza della lama: 100 mm
GTIN (EAN)	4050118073218
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

**Cacciavite
SDIK PZ2 SL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	218 mm	Larghezza (pollici)	8,583 inch
Peso netto	100 g	Diametro	36 mm

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Dimensione lama (a croce)	Gr. PZ2	Forma	Pozidrive
Grandezza	2	Lunghezza della lama	100 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000144
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

Approvazioni

Omologazioni



Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers

Foglio dati

**Cacciavite
SDIK PZ2 SL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

