

**TBF (custodia vuota in poliestere)  
MP TBF 56/30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com


**Custodia in poliestere**

Le custodie della Serie TBF sono prodotte in poliestere rinforzato con fibra di vetro, molto robusto. Le custodie della Serie TBF sono particolarmente adatte a quelle applicazioni che richiedono un peso minimo e contemporaneamente una elevata resistenza agli urti. Le custodie TBF, resistenti alle intemperie, sono concepite per una vasta gamma di applicazioni. Con i loro numerosi accessori offrono soluzioni universali per l'alloggiamento di componenti come regolatori, strumenti di misura, valvole e altri dispositivi.

**Caratteristiche:**

- 9 grandezze in due esecuzioni
- Coperchio con viti in nylon
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Filetto per guida di supporto e piastre di montaggio
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i desideri del cliente - completamente equipaggiate con morsetti e pressacavi

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MP TBF 56/30
Nr.Cat.	<a href="#">9500950000</a>
Versione	TBF (custodia vuota in poliestere), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 505 mm, Larghezza: 249 mm, Profondità: 2 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, zincata, argento
GTIN (EAN)	4032248235322
CPZ	1 Pezzo

**TBF (custodia vuota in poliestere)  
MP TBF 56/30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	249 mm	Larghezza (pollici)	9,803 inch
Posizione verticale	505 mm	Altezza (pollici)	19,882 inch
Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Peso netto	2.003 g		

**PE70 Dati Generali**

Spessore materiale	2 mm	Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata
--------------------	------	-----------	----------------------------

**Dati generali Accessori**

Materiale	Lamiera d'acciaio, zincata	Spessore materiale	2 mm
Tipo di fissaggio	se avvitato		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Approvazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>