

**Cacciavite  
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SDI SL S3.5-6.5/PH1/2
Nr.Cat.	<a href="#">1274750000</a>
Versione	Utensile di montaggio
GTIN (EAN)	4050118073201
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### Cacciavite SDI SL S3.5-6.5/PH1/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 532 g

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma a lama e a croce Numero 6

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-04-90		

### Approvazioni

Omologazioni



### Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Omologazione/Certificato/Documento di conformità [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)

**Foglio dati**

**Cacciavite  
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**

