

**TBF (custodia vuota in poliestere)  
TBF 60/60/21 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com


**Custodia in poliestere**

Le custodie della Serie TBF sono prodotte in poliestere rinforzato con fibra di vetro, molto robusto. Le custodie della Serie TBF sono particolarmente adatte a quelle applicazioni che richiedono un peso minimo e contemporaneamente una elevata resistenza agli urti. Le custodie TBF, resistenti alle intemperie, sono concepite per una vasta gamma di applicazioni. Con i loro numerosi accessori offrono soluzioni universali per l'alloggiamento di componenti come regolatori, strumenti di misura, valvole e altri dispositivi.

**Caratteristiche:**

- 9 grandezze in due esecuzioni
- Coperchio con viti in nylon
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Filetto per guida di supporto e piastre di montaggio
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i desideri del cliente - completamente equipaggiate con morsetti e pressacavi

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TBF 60/60/21 trsp
Nr.Cat.	<a href="#">9502870000</a>
Versione	TBF (custodia vuota in poliestere), Custodia vuota, Posizione verticale: 603 mm, Larghezza: 605 mm, Profondità: 210 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, Grigio chiaro, trasparente
GTIN (EAN)	4032248032327
CPZ	1 Pezzo

**TBF (custodia vuota in poliestere)  
TBF 60/60/21 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	605 mm	Larghezza (pollici)	23,819 inch
Posizione verticale	603 mm	Altezza (pollici)	23,74 inch
Profondità	210 mm	Profondità (pollici)	8,268 inch
Peso	7.400 g	Peso netto	7.480 g

**PE70 Dati Generali**

Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Coppia di serraggio delle viti coperchio	1,5 Nm	Norme	IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208
Tossicità	Esente da alogeni	Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale delle guarnizioni	Poliuretano	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C	Resistenza agli urti	IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262
Grado di protezione	IP66	Fissaggio della custodia	6,5 mm attraverso pavimento custodia
Allegato coperchio	Crosshead nylon screws	Fissaggio dei componenti	4 o 6 tiranti coperchi M6 filettatura interna

**Collegamenti a vite a destra**

M12	88	M16	48
M20	40	M25	20
M32	8	M40	6
M50	6	M63	4

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

M12	88	M16	48
M20	40	M25	20
M32	8	M40	6
M50	6	M63	4

**Dati generali Accessori**

Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro
-----------	---

**Equipaggiamento orizzontale**

WDU 10 / ZDU 10	4x51	WDU 16 / ZDU 16	4x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	4x101	WDU 35 / ZDU 35	4x32
WDU 4 / ZDU 4	4x85	WDU 6 / ZDU 6	4x64

**Equipaggiamento verticale**

WDU 10 / ZDU 10	5x51	WDU 16 / ZDU 16	5x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x101	WDU 35 / ZDU 35	5x32
WDU 4 / ZDU 4	5x85	WDU 6 / ZDU 6	5x64

Data di creazione 30 luglio 2019 12.03.02 CEST

**Foglio dati****TBF (custodia vuota in poliestere)  
TBF 60/60/21 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**Foglio dati****TBF (custodia vuota in poliestere)  
TBF 60/60/21 trsp****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**