

## FPC (custodia vuota in policarbonato) FPC 20/40/13 trsp

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Custodie in policarbonato di media grandezza

La serie di custodie FPC è la generazione immediatamente successiva alla Serie MPC. Dotata delle stesse caratteristiche di materiale, la Serie FPC dispone di un assortimento di accessori ancora più ricco e amplia così la varietà di applicazioni.

Caratteristiche:

- 6 grandezze in 2 esecuzioni
- coperchio grigio o trasparente
- coperchio con fori piombati
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Filetto per guide di supporto, piastre di montaggio e circuiti stampati
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i desideri del cliente - completamente equipaggiate con morsetti e pressacavi

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FPC 20/40/13 trsp
Nr.Cat.	<a href="#">9535720000</a>
Versione	FPC (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 200 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 132 mm, Materiale: policarbonato, Grigio chiaro, trasparente
GTIN (EAN)	4032248007141
CPZ	1 Pezzo

**FPC (custodia vuota in policarbonato)  
FPC 20/40/13 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	400 mm	Larghezza (pollici)	15,748 inch
Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7,874 inch
Profondità	132 mm	Profondità (pollici)	5,197 inch
Peso	1.674 g	Peso netto	1.984 g

**PE70 Dati Generali**

Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico	Materiale	policarbonato
Materiale delle guarnizioni	Poliuretano	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C	Grado di protezione	IP66, IP67
Fissaggio della custodia	fori 7,5 mm	Allegato coperchio	4 viti con intaglio a croce in poliammide
Fissaggio dei componenti	tramite viti autofilettanti		

**Collegamenti a vite a destra**

M12	20	M16	11
M20	6	M25	4
M32	2	M40	1
M50	1	M63	1

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

M12	56	M16	30
M20	18	M25	12
M32	5	M40	4
M50	4	M63	3

**Dati generali Accessori**

Materiale	policarbonato
-----------	---------------

**Equipaggiamento orizzontale**

WDU 10 / ZDU 10	1x30	WDU 16 / ZDU 16	1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x59	WDU 35 / ZDU 35	1x19
WDU 4 / ZDU 4	1x49	WDU 6 / ZDU 6	1x37

**Equipaggiamento verticale**

WDU 10 / ZDU 10	3x10	WDU 16 / ZDU 16	3x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x20	WDU 35 / ZDU 35	3x6
WDU 4 / ZDU 4	3x17	WDU 6 / ZDU 6	3x13

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Foglio dati****FPC (custodia vuota in policarbonato)  
FPC 20/40/13 trsp****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**Foglio dati****FPC (custodia vuota in policarbonato)  
FPC 20/40/13 trsp**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**