

HDC - Kit
HDC-KIT-HA 04.401**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I kit HDC sono kit standard che consentono di realizzare connettori completi.

I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavi.

Weidmüller vi offre una gamma delle più diffuse combinazioni di connettori con filetti dei pressacavi in sistema metrico o PG.

Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto a crimpare. Tutti gli elementi per il collegamento a vite sono dotati di molla di protezione cavo.

Collegamento a vite

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC-KIT-HA 04.401
Nr.Cat.	1712600000
Versione	RockStar® HDC - Kit-Connettori di potenza, Kit, HA, Grandezza: 1, Poli: 4, Collegamento a vite, 400 V, 16 A, PG 11
GTIN (EAN)	4008190947828
CPZ	1 Pezzo

HDC - Kit

HDC-KIT-HA 04.401

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 99 g

Temperature

Valori limite di temperatura -30 undefined ... 80 undefined

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Dati generali

Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	16 A	Grandezza	1
Materiale	Plastica	Numero di poli	4
Pressacavi	PG 11	Serie	HA
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	400 V	Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite

Esecuzione

Coppia di serraggio max. contatto principale	0,55 Nm	Coppia di serraggio min. contatto principale	0,5 Nm
Grandezza	1	Materiale	Plastica
Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm ²
Tipo di collegamento	Collegamento a vite		

Connection data

Sezione di collegamento cavo, min. 0,5 mm² Sezione di collegamento cavo, max. 2,5 mm²

Design

Famiglia prodotti	HDC - Kit	Tipo di prodotto	Kit
Tipo di collegamento	Collegamento a vite		

General data

Numero di poli	4	Dimensione entrate cavi	PG 11
Grandezza	1		

Material

Colori	grigio	Materiale	Plastica
--------	--------	-----------	----------

Classificazioni

ETIM 4.0	EC000796	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.2	27-26-07-03
eClass 7.1	27-44-05-15	eClass 8.1	27-44-05-15
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-90

**HDC - Kit
HDC-KIT-HA 04.401****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN, WSCAD](#)