

**ADAP (adattatore, estensioni e riduzioni)
ADAP EX M32-1NPT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Il portafoglio dei pressacavi è completato da una vasta gamma di accessori.

Gli adattatori sono degli elementi di collegamento tra il foro filettato e il pressacavo di diverse dimensioni e tipologie.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ADAP EX M32-1NPT
Nr.Cat.	1738750000
Versione	ADAP (adattatore, estensioni e riduzioni), Adattatore, M 32 , 1" NPT, IP54, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4008190958831
CPZ	1 Pezzo

**ADAP (adattatore, estensioni e riduzioni)
ADAP EX M32-1NPT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	124 g
------------	-------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati Generali

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Filettatura (esterna)	M 32	Filettatura (interna)	1" NPT
Grado di protezione	IP54	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54
Materiale	ottone, nichelato	Nota: grado di protezione	Per ottenere una protezione IP più elevata si prega di seguire le istruzioni d'impiego.
Passo del filetto	1,5	Pressacavi	NPT

Numeri certificati pressacavo

Marcatura:	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD
------------	-----------------------------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-92-01
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD