

**Utensili di verifica  
VT CTB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display a LED
- secondo norma VDE
- elevata resistenza alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

**Dati generali per l'ordinazione**

Disponibile fino a	1970-01-01
Tipo	VT CTB
Nr.Cat.	<a href="#">9918970000</a>
Versione	Tester bipolare per la misura della tensione, No
GTIN (EAN)	4032248405855
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### Utensili di verifica VT CTB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	137 mm	Larghezza (pollici)	5,394 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0,827 inch
Profondità	19 mm	Profondità (pollici)	0,748 inch
Peso	50 g	Peso netto	50 g

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Strumenti di misura e prova

Campo di frequenze, max.	65 Hz	Campo di frequenze, min.	0 Hz
Campo di misura della corrente/DC	48 V	Campo di misura della tensione/AC	3-48 V
Grado di protezione	IP40	Indicazione	LED
Temperatura d'esercizio, max.	50 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-10 °C
Tensione nominale, max.	48 V DC	Tensione nominale, min.	3 V DC
prova passaggio di corrente	No	testato e approvato secondo	EN 61010-1, EN 61326

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

### Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
Documentazione utente [Manual](#)

**Foglio dati**

**Utensili di verifica  
VT CTB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

