

THM
THM MT30X 16/7 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MT30X 16/7 GE
Nr.Cat.	1852520000
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 7 x 16 mm, giallo
GTIN (EAN)	4032248385492
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 16/7 GE
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	16 mm	Larghezza (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	7 mm	Altezza (pollici)	0,276 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	306 g		

Dati generali

Adesivo	Acrilato	Alogeni	No
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	giallo	Larghezza	16 mm
Materiale	poliestere	Numero per rotolo	12.500
Processo di stampa	Trasferimento termico	Versione	autoadesivo, esente da alogeni

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

Foglio dati

THM
THM MT30X 16/7 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni