THM
THM MT30X 57/27 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.
• Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
• Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM MT30X 57/27 SI
Nr.Cat.	1852540000
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 27 x 57 mm, argento
GTIN (EAN)	4032248385515
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 57/27 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	57 mm	Larghezza (pollici)	2,244 inch
Posizione verticale	27 mm	Altezza (pollici)	1,063 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	284,7 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-40…150 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	argento
Larghezza	57 mm	Materiale	poliestere
Numero per rotolo	1.000	Processo di stampa	Trasferimento termico
Versione	autoadesivo, esente da alogeni		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP

THM
THM MT30X 57/27 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

