

**SAI Passive
SAI-4-M 5P M12 ZF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I ripartitori M12 sono offerti in tutte le esecuzioni possibili. I punti di innesto da 4, 6 o 8 M12 sono a 4 o 5 poli. L'uscita collettiva è eseguita a scelta come variante a cavo fisso, con calotta per il collegamento automatico o M23. Sono fornibili inoltre alcune esecuzioni particolari. Così abbiamo ripartitori 1 a 1 per poter scegliere liberamente il collegamento o anche ripartitori approvati per la Zona EX 1.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-4-M 5P M12 ZF
Nr.Cat.	1854000000
Versione	SAI Passive, Interfacce passive per sensori e attuatori, M12, Versione con calotta, Sì
GTIN (EAN)	4032248389865
CPZ	1 Pezzo

SAI Passive
SAI-4-M 5P M12 ZF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto 205 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati di collegamento

Uscita ripartitore Versione con calotta

Dati del materiale

Materiale dei contatti CuZn Superficie dei contatti dorata

Dati elettriciCapacità di corrente max. per slot 4 A Resistenza contro l'isolamento $10^9 \Omega$ **Dati tecnici del cavo**

Numero di poli 5

Dati tecnici generali

Grado di protezione	IP68	Numero di poli	5
Numero prese di contatto	4	Filettatura del collegamento	M12
LED	Sì		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC002585
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

DownloadsBrochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)Dati ingegneristici [WSCAD](#)

Data di creazione 13 giugno 2019 18.16.46 CEST


Versione catalogo 07.06.2019 / Con riserva di modifiche tecniche

SAI Passive SAI-4-M 5P M12 ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



Schema elettrico

