

**VPK (tappo filettato in plastica)
VP 16-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I tappi di chiusura servono a chiudere i fori filettati
superflui, in modo da garantire il mantenimento del grado
di protezione IP.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VP 16-K54
Nr.Cat.	0295060000
Versione	VPK (tappo filettato in plastica), Tappi di chiusura, PG 16, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190170479
CPZ	100 Pezzo

VPK (tappo filettato in plastica)
VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Lunghezza	10 mm	Lunghezza (pollici)	0,394 inch
Peso netto	1,8 g		

Dati Generali

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Diametro testa	27 mm
Filettatura (esterna)	PG 16	Grado di protezione	IP54
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65	Lunghezza filettatura	5 mm
Materiale	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Pressacavi	PG

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

VPK (tappo filettato in plastica)
VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

