

**Serie SAK  
AD 3 SAK6N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	AD 3 SAK6N
Nr.Cat.	<a href="#">0297700000</a>
Versione	Serie SAK, Piastra di copertura, giallo, 24 mm
GTIN (EAN)	4008190086787
CPZ	50 Pezzo

## Foglio dati

### Serie SAK AD 3 SAK6N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	24 mm	Larghezza (pollici)	0,945 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0,984 inch
Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0,039 inch
Peso netto	0,76 g		

### Temperature

Temperatura di magazzino, max.	40 °C	Temperatura di magazzino, min.	10 °C
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

### Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	bloccabile	No
-------------------------	-------------------	------------	----

### Dati caratteristici del sistema

Versione	Piastra terminale e intermedia
----------	--------------------------------

### Dati dei materiali

Materiale	PVC	Colori	giallo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

### Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Downloads

Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>