

Klippon K (custodia vuota in alluminio) KLIPPON K61 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Il marchio Klippon® è sinonimo da tempo di competenza e qualità nelle custodie, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni chiavi in mano personalizzate per applicazioni industriali standard e applicazioni in zone a rischio d'esplosione.

Prodotti in continuo miglioramento per tutte le esigenze applicative: questo è l'obiettivo che Weidmüller persegue con la modernizzazione e l'aggiornamento della serie di custodie Klippon® K. A prescindere dal tipo di applicazione richiesta, Weidmüller è in grado di fornire una vasta gamma di custodie in alluminio in grado di soddisfare ogni esigenza dei suoi clienti.

- Disponibilità di due finiture superficiali: rivestimento naturale e a polvere (RAL 7001)
- Disponibile come standard con guarnizione sagomata in silicone o cloroprene
- Testa uniforme della vite Torx a taglio per 19 misure di custodia
- Fori di montaggio al di fuori dell'area della guarnizione
- Grado di protezione: IP66, IP67 e IP68
- Resistenza agli urti fino a 7 (10) joule
- Oltre a rispondere alla norma sulle custodie vuote, questi modelli hanno conseguito numerose altre approvazioni: ATEX, IECEX, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register e Germanischer Lloyd.
- Lega resistente all'acqua marina
- Custodia standardizzata per ripartitori con fori filettati e diverse configurazioni di morsetti

Dati generali per l'ordinazione

Disponibile fino a	2014-05-20
Tipo	KLIPPON K61 VMQ
Nr.Cat.	1939700000
Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Custodia vuota, Custodia in alluminio, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 91 mm, Materiale: alluminio AISI12, non trattato, argento
GTIN (EAN)	4032248616039
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

Klippon K (custodia vuota in alluminio) KLIPPON K61 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	260 mm
Posizione verticale	160 mm
Profondità	91 mm
Larghezza di fissaggio	240 mm
Peso netto	2.136 g

Larghezza (pollici)	10,236 inch
Altezza (pollici)	6,299 inch
Profondità (pollici)	3,583 inch
Altezza di fissaggio	110 mm

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

PE70 Dati Generali

Campi di applicazione	Processo industriale, Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Industria degli imballaggi, Impianti portuali, Settore meccanico	Coppia di serraggio delle viti coperchio 2,5 Nm
Spessore del materiale del coperchio	4 mm	Spessore del materiale della custodia 4,5 mm
Spessore materiale	4,5 mm	Materiale alluminio AlSi12
Materiale delle guarnizioni	Silicone	Superficie non trattato
Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio , max. 135 °C
Resistenza agli urti	10.00 J	Grado di protezione IP66, IP67, IP68
Nota: grado di protezione	IP68 (t=72h, h=1m)	Fissaggio della custodia fori 6 mm
Allegato coperchio	M6 torx stainless steel screws with slot	Fissaggio dei componenti fori filettati M5

Collegamenti a vite

M12	8
M20	3
M32	1

M16	6
M25	2
M40	1

Collegamenti a vite a destra

M12	8
M20	3
M32	1

M16	6
M25	2
M40	1

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	27
M20	13
M32	4

M16	23
M25	8
M40	3

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	1x19
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x38
WDU 6 / ZDU 6	1x24

WDU 16 / ZDU 16	1x16
WDU 4 / ZDU 4	1x32

Numeri certificati custodia

N° certificato (GERMLLOYD)	TAE00002SM	N° certificato (cULus)	E197061
N° certificato (MARITREG)	14.40040.250		

Klippon K (custodia vuota in alluminio) KLIPPON K61 VMQ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL RAILWAY 2014 EN
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity - Klippon K Empty Enclosures - DoC DE PS2410_160412_001ISS01
Specifiche del capitolato	Klippon K61 VMQ_1939700000_DE Klippon K61 VMQ_1939700000_EN

**Klippon K (custodia vuota in alluminio)
KLIPPON K61 VMQ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**