

**IE-KO-HAT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- La valvola di sovrappressione protegge dai sovraccarichi
- Testa del cilindro ad angolo di 90°
- La testa angolata può essere ruotata di 360
- L'impugnatura ergonomica ritorna a posto automaticamente
- Il pezzo residuo non si incastra più grazie alla divisione in tre parti
- Punzonatrice idraulica realizzata in alluminio ad alta resistenza (circa il 40% più leggera)
- La durata si riduce notevolmente quando sono usati fogli in acciaio inox

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-KO-HAT
Nr.Cat.	<a href="#">1966810000</a>
Versione	Punzone metallico
GTIN (EAN)	4032248659630
CPZ	1 Pezzo

**IE-KO-HAT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	290 mm	Larghezza (pollici)	11,417 inch
Posizione verticale	120 mm	Altezza (pollici)	4,724 inch
Profondità	70 mm	Profondità (pollici)	2,756 inch
Peso	1,9 kg	Peso netto	3.262 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**PW60 Manutenzione-Utensile da taglio**

Fori circolari con Ø da 1 a 85 mm	2,0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>	Fori circolari con Ø da 2 a 64 mm	3,0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>
Fori circolari con Ø da 3 a 64 mm	2,5 mm F = 600 N/mm <sup>2</sup>	Fori quadrati fino a	68 x 68 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>
Fori rettangolari fino a	36 x 112 mm; 2,0 mm F = 370 N/mm <sup>2</sup>	Forza di perforazione	75 kN
Pressione di esercizio max.	650 bar		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000156
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-14-91-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-90-47
eClass 9.1	21-04-90-47		

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

**IE-KO-HAT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**

