

**Industrial Ethernet
IE-M12-COUP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Passaggio parete M12 in IP67

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-M12-COUP
Nr.Cat.	8901640000
Versione	Raccordo, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
GTIN (EAN)	4032248658206
CPZ	1 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-M12-COUP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	36 g
------------	------

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	60 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C
Temperatura d'esercizio	-5 °C...60 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Collegamento 1	M12	Collegamento 2	M12
Descrizione articolo	Raccordo	Struttura	da presa M12 a presa RJ45
Materiale base della custodia	Poliammide, Ottone, nichelato	Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Filettatura del collegamento		Schermatura	contatto schermatura a 360°
Grado di protezione	IP67		

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-101
--------------------	-----------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000516	ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC000516	ETIM 6.0	EC002925
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-26-07-02
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-03-90		

Approvazioni

Omologazioni	
--------------	---


ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration

**Industrial Ethernet
IE-M12-COUP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Disegno quotato**