

**Accessori
EW 15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EW 15
Nr.Cat.	0382860000
Versione	Accessori, Terminale di fissaggio
GTIN (EAN)	4008190187804
CPZ	50 Pezzo

**Accessori
EW 15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0,394 inch
Posizione verticale	26 mm	Altezza (pollici)	1,024 inch
Profondità	21 mm	Profondità (pollici)	0,827 inch
Peso netto	2,7 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C
--	--------	--	--------

Altri dati tecnici

Arresto	avvitabile	Tipo di montaggio	Montaggio diretto
---------	------------	-------------------	-------------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	per morsetti	Coppia di serraggio (vite di montaggio)	0,5...0,6 Nm
Guida	TS 15		

Dati dei materiali

Materiale	poliammide 66	Colori	beige
Classe d'inflammabilità UL 94	V-2		

Dimensioni

Sfalsamento TS 15	13 mm	Sfalsamento TS 35	32 mm
-------------------	-------	-------------------	-------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001041	ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041	ETIM 6.0	EC001041
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-08-10-03
eClass 6.2	27-08-10-03	eClass 7.1	27-08-10-03
eClass 8.1	27-14-11-35	eClass 9.0	27-14-11-35
eClass 9.1	27-14-11-35		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	04823_EW_15_DXF.dxf STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks