

**Utensili
CST VARIO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Utensile spellafili per cavi coassiali e cavi tondi (schermati) di trasmissione dati da 2,5...8 mm \varnothing
- Spellatura a 1, 2 e 3 stadi in un'unica operazione

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CST VARIO
Nr.Cat.	9005700000
Versione	Utensili, Utensili di sguainatura, Cavi coassiali e cavi tondi di trasmissione dati, 17mm
GTIN (EAN)	4008190206260
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati
**Utensili
CST VARIO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	116 mm	Larghezza (pollici)	4,567 inch
Posizione verticale	45 mm	Altezza (pollici)	1,772 inch
Profondità	26 mm	Profondità (pollici)	1,024 inch
Peso	76 g	Peso netto	75,28 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Utensili di spellatura

Diametro del conduttore min.	2,5 mm	Diametro del conduttore, max.	8 mm
Lunghezza di spellatura max.	17 mm	Lunghezza di spellatura min.	3,2 mm
Tipo di cavo	Cavi coassiali e cavi tondi di trasmissione dati		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Approvazioni

Omologazioni


Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Utensili
CST VARIO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

