

**Utensile di compressione  
PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare  
isolante**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PZ 50
Nr.Cat.	<a href="#">9006450000</a>
Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 25mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> , Crimpatura dentellata
GTIN (EAN)	4008190095796
CPZ	1 Pezzo

## Foglio dati

### Utensile di compressione PZ 50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9,842 inch
Peso	730 g	Peso netto	595,3 g

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Dati tecnici

Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------	--

### Dati utensile di crimpatura

Profilo di crimpatura 1, min.	25 mm <sup>2</sup>	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata
Sezione del terminale, min.	25 mm <sup>2</sup>	Sezione del terminale, max.	50 mm <sup>2</sup>
Profilo di crimpatura 2, min.	35 mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura 3, min.	50 mm <sup>2</sup>

### Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastiva	Area di crimpatura , min.	25 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , max.	50 mm <sup>2</sup>		

### Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

### Approvazioni

Omologazioni




### Downloads

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**Foglio dati****Utensile di compressione  
PZ 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Esempio d'uso**