

**DMS 3**  
**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	DMS 3
Nr.Cat.	<a href="#">9007440000</a>
Versione	Avvitatore elettrico con coppia di serraggio, 1/4" DIN 3126 forma E6,3, 3
GTIN (EAN)	4008190404987
CPZ	1 Pezzo

**DMS 3  
DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Larghezza	239 mm	Larghezza (pollici)	9,409 inch
Posizione verticale	127 mm	Altezza (pollici)	5 inch
Peso	400 g	Peso netto	411,23 g
Diametro	35 mm		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati tecnici**

Tempo di carica 45 min

**Avvitatore elettrico**

Batterie ricaricabili	Celle Ni-Mh	Caricabatteria - ingresso	230 V AC; 50 Hz; 50 mA
Caricabatteria - uscita	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA	Peso	400 g
Peso - caricabatteria	700 g	Peso batteria	122 g
Regolazione coppia di serraggio, max.	3 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	0,3 Nm
Supporto punte	1/4" DIN 3126 forma E6,3	Tempo di carica	45 min
Tensione dell'accumulatore	2,4 V	Tensione nominale	2,4 V
Velocità a vuoto	200 u. 400 min <sup>-1</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.0	21-05-21-90
eClass 9.1	21-04-04-17		

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Dati ingegneristici [WSCAD](#)

**Foglio dati**

**DMS 3**  
**DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni**

**Esempio d'uso**

