

DMS 3
DMS 3 SET 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I cacciaviti Weidmüller con coppia di serraggio hanno una forma ergonomica e sono perfettamente utilizzabili con una sola mano. Garantiscono un lavoro non faticoso in qualsiasi direzione di montaggio. Dispongono inoltre di una limitazione automatica della coppia di serraggio e offrono un'alta precisione di ripetizione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DMS 3 SET 1
Nr.Cat.	9007470000
Versione	Avvitatore elettrico con coppia di serraggio, 1/4" DIN 3126 forma E6,3, 3
GTIN (EAN)	4008190299224
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

DMS 3 DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	325 mm	Larghezza (pollici)	12,795 inch
Profondità	205 mm	Profondità (pollici)	8,071 inch
Peso	2.004 g	Peso netto	1.770 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Tempo di carica 1 h

Avvitatore elettrico

Batterie ricaricabili	Celle Ni-Mh	Caricabatteria - ingresso	230 V AC; 50 Hz; 50 mA
Caricabatteria - uscita	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA	Peso	2.004 g
Peso - caricabatteria	700 g	Peso batteria	122 g
Regolazione coppia di serraggio, max.	3 Nm	Regolazione coppia di serraggio, min.	0,3 Nm
Supporto punte	1/4" DIN 3126 forma E6,3	Tempo di carica	1 h
Tensione dell'accumulatore	2,4 V	Tensione nominale	2,4 V
Velocità a vuoto	200 u. 400 min ⁻¹		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.0	21-05-21-90
eClass 9.1	21-04-04-17		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici [WSCAD](#)

Foglio dati

DMS 3
DMS 3 SET 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

