

**VPMS (tappo filettato in ottone)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



I tappi di chiusura servono a chiudere i fori filettati superflui, in modo da garantire il mantenimento del grado di protezione IP.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VP 42-MS65
Nr.Cat.	0501300000
Versione	VPMS (tappo filettato in ottone), Tappi di chiusura, PG 42, 10 mm, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4008190007676
CPZ	25 Pezzo

**VPMS (tappo filettato in ottone)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	16 mm	Lunghezza (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	16 mm	Altezza (pollici)	0,63 inch
Peso netto	45,48 g	Diametro	57 mm

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati Generali

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Diametro testa	57 mm	Filettatura (esterna)	PG 42
Grado di protezione	IP68	Guarnizione	NBR
Lunghezza filettatura	10 mm	Materiale	ottone, nichelato
O-ring	NBR	Pressacavi	PG

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati**VPMS (tappo filettato in ottone)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni