

**CableLine
CLI MH 70 HSTR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I marcatori CLI M vengono inseriti sulle strisce di supporto CLI MH e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni.

Vantaggi:

- Marcatore combinato per cavi e tubi
- Una grandezza per tutti i diametri a partire da 16 mm²
- Possibilità di combinazioni illimitate
- Marcatori chiusi fissati in modo permanente
- Ottima leggibilità

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI MH 70 HSTR
Nr.Cat.	0524400000
Versione	CableLine, Accessori, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, Nero
GTIN (EAN)	4008190075057
CPZ	100 Pezzo

CableLine
CLI MH 70 HSTR
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	11,3 mm	Larghezza (pollici)	0,445 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2,756 inch
Profondità	3 mm	Profondità (pollici)	0,118 inch
Peso netto	0,81 g		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-30...100 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	0	Colori	Nero
Industrie consigliate	Processo, Macchine	Larghezza	11,3 mm
Materiale	poliammide 66	Tipo di stampa	Neutro
Versione	esente da alogeni		

Segnafile e segnacavi

Diametro esterno conduttore	10 - 317 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	317 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	10 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	WSCAD, EPLAN
---------------------	------------------------------

CableLine CLI MH 70 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

