

**Utensile di compressione  
PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare  
isolante**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	PZ 6/5
Nr.Cat.	<a href="#">9011460000</a>
Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura con profilo trapezoidale
GTIN (EAN)	4008190165352
CPZ	1 Pezzo

**Utensile di compressione  
PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso	423 g	Peso netto	459 g

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dati tecnici**

Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------	--

**Dati utensile di crimpatura**

Profilo di crimpatura 1, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura con profilo trapezoidale
Sezione del terminale, min.	0,25 mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura 1, max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione del terminale, max.	6 mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura 2, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Profilo di crimpatura 2, max.	1,5 mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura 3, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Profilo di crimpatura 4, min.	4 mm <sup>2</sup>	Profilo di crimpatura 5	6 mm <sup>2</sup>

**Descrizione contatto**

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastiva	Area di crimpatura , min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , max.	6 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Approvazioni**

Omologazioni


**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>

**Foglio dati**

**Utensile di compressione  
PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

